

薄型スパナ

NEW

厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に!!
両口は同一サイズで、オフセット角は15°と75°
キャスター交換や調整に最適



薄型スパナ

通常スパナ

表と裏を使う事で様々な角度で使用可能!!
 キャスター・ダブルナット・油圧ライン・整備
 配線、コネクター等の作業に最適!!

こんなに薄い!!



通常スパナ



薄型スパナ

狭い箇所での
作業に最適!!



薄型スパナ

THIN SPANNER

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法(mm)				梱包入数		質量 (g)	
		S	L	W	T	(通常)	(店飾)		
DSTO-08	8x8	8	90	17	3	10	10	14	EA615GC-8
DSTO-09	9x9	9	95	19	3	10	10	17	EA615GC-9
DSTO-10	10x10	10	100	21	3	10	10	19	EA615GC-10
DSTO-11	11x11	11	110	23	3	10	10	23	EA615GC-11
DSTO-12	12x12	12	115	25	3	10	10	28	EA615GC-12
DSTO-13	13x13	13	120	27	3	10	10	30	EA615GC-13
DSTO-14	14x14	14	130	30	3	10	10	37	EA615GC-14
DSTO-15	15x15	15	135	31	3	10	10	40	EA615GC-15
DSTO-16	16x16	16	140	33	3	10	10	44	EA615GC-16
DSTO-17	17x17	17	150	35.5	4	10	10	64	EA615GC-17
DSTO-18	18x18	18	155	37	4	10	10	69	EA615GC-18
DSTO-19	19x19	19	160	40	4	10	10	76	EA615GC-19

薄型スパナセット


THIN SPANNER SET

製品番号 DSTO1200

セット内容 12点

製品番号	DSTO-	08	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
二面幅寸法 (mm)		8 × 8	9 × 9	10 × 10	11 × 11	12 × 12	13 × 13	14 × 14	15 × 15	16 × 16	17 × 17	18 × 18	19 × 19

- 布袋 (ZBNRM7S)
- 質量 : 0.73kg
- 梱包入数 (通常) : 1



コンパクトに収納可能

～製品に関するお問い合わせ～

TONE® TONE株式会社

営業企画部

E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp
 URL https://www.tonetool.co.jp
 〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
 TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



本 社 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所
 東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所

ISO 9001
 ISO 14001
 認証取得

本社、大阪営業所、
 河内長野工場、
 富田林工場

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

表示価格に消費税は含まれておりません

19.07.C