

クイックスパナ

NEW

**抜差し不要で回せる
早回しスパナ!!**



製品動画

配管のフレアナットや
狭い場所での締付け作業に最適

ボルト・ナットに対し、
容易にはめ合わせ可能




スパナ部

スパナ部は、特殊機構により
抜差し不要で連続作業が可能!!



面接触でしっかり保持!!
ネジを傷める
心配がなく作業可能!!

スパナ部の使い方



クイックスパナセット

QUICK SPANNER SET

製品番号 **DSQ500P**

セット内容 **5点**

製品番号 DSQ-	0810	1113	1214	1618	1719
二面幅寸法 (mm)	8×10	11×13	12×14	16×18	17×19

- レンチホルダー付 (BND61)
- 質量: 0.45kg
- 梱包入数 (通常): 6



スパナ部が抜差し不要で早回し操作が可能。
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適。

NEW



DSQ500P

NEW



DSQ700P

クイックスパナセット

QUICK SPANNER SET

製品番号 **DSQ700P** **EA615GD-2**

セット内容 **7点**

製品番号 DSQ-	0810	1012	1013	1113	1214	1618	1719
二面幅寸法 (mm)	8×10	10×12	10×13	11×13	12×14	16×18	17×19

- レンチホルダー付 (BND71)
- 質量: 0.57kg
- 梱包入数 (通常): 6




クイックスパナ

QUICK SPANNER

製品番号	寸法 (mm)					梱包入数		質量 (g)	
	D ₁	D ₂	T ₁	T ₂	L	(通常)	(店飾)		
DSQ-0810	16	21	4.1	4.8	128	10	10	30	EA615GD-11
DSQ-1012	21	27	4.8	5.3	150	10	10	55	EA615GD-12
DSQ-1013	21	27	4.8	5.9	150	10	10	50	EA615GD-13
DSQ-1113	25	29	5.0	5.9	165	10	10	70	EA615GD-14
DSQ-1214	25	29	5.3	6.3	165	10	10	70	EA615GD-15
DSQ-1618	33	38	7.0	8.0	195	10	10	130	EA615GD-16
DSQ-1719	36	40	7.3	8.3	210	10	10	160	EA615GD-17

- 安全ロープ取付け穴付 (DSQ-1214以上)



製品動画

DSQ-1012

NEW



DSQ-1618

⚠ 注意 CAUTION

- スパナ部は、通常のスパナ部に比べて構造上、限界トルクが低くなっているため、力の入れすぎに注意してください。
Do not apply too much force when using open-end portion.

使用例



スパナ部の使い方



スパナ部

スパナ部は、特殊機構により抜差し不要で連続作業が可能!!



～製品に関するお問い合わせ～

TONE

TONE 株式会社

営業企画部

E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp
URL www.tonetool.co.jp
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



本 社 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所
東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所

ISO 9001
ISO 14001
認証取得

本社・大阪営業所
河内長野工場
富田林工場

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

表示価格に消費税は含まれておりません

20.06.13.TC