品番：EA612VC-12

品名：123個組 航空機整備用工具セット(ｲﾝﾁ)

販売価格	789,000円（税抜）／ 867,900円（税込）		
カタログ価格	789,000円（税抜）／867,900円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/22 00:24現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			

仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	13214A
〈セット内容〉	123点	重量	27.2kg
両口スパナ(インチ)	3/16･13/64･7/32･15/64･1/4･9/32･5/16･11/32･3/8･7/16･1/2･9/16･19/32･5/8･11/16･3/4･25/32･13/16･7/8･15/16･1･1-1/16･1-1/8	ラチェットめがねレンチ(インチ)	1/4×5/16･5/16×11/32･3/8×7/16･1/2×9/16
(1/4”)ソケット(12角)(インチ)	3/16･7/32･1/4･9/32･5/16･11/32･3/8･7/16･1/2･9/16	(1/4”)ディープソケット(12角)(インチ)	3/16･7/32･1/4･9/32･5/16･11/32･3/8･7/16･1/2･9/16
(1/4”)ユニバーサルソケット(12角)(インチ)	1/4･5/16･3/8･7/16･1/2	(1/4”)エクステンションバー(ｸｲｯｸﾘﾘｰｽ)	54･150mm
(1/4”)ユニバーサルジョイント(ｸｲｯｸﾘﾘｰｽ)	38mm	ソケットアダプター	凸3/8”sq×凹1/4”sq、凸1/2”sq×凹3/8”sq
(1/4”)ラチェットハンドル(ｸｲｯｸﾘﾘｰｽ)	117mm	(1/4”)ビット用ラチェットハンドル	117mm
ビットアダプター	凹1/4”Hex×凹1/4”sq、凹5/16”Hex×凹3/8”sq	(3/8”)ソケット(12角)(インチ)	1/2･9/16･19/32･5/8･11/16･3/4･15/16･1
(3/8”)ディープソケット(12角)(インチ)	5/8･11/16･3/4･7/8	(3/8)エクステンションバー(ｸｲｯｸﾘﾘｰｽ)	76･240mm
(3/8”)ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	46mm	(3/8”)ラチェットハンド	193mm

(ｸｲｯｸﾘﾘｰｽ)		ﾙ(ｸｲｯｸﾘﾘｰｽ)	
(3/8”)ｽﾋﾟｰﾀﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	408mm	1/4”ビット用 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	190mm
(1/4”)(ー)ドライバービット	4.5×0.6mm	テーパーピンポンチ	φ2.0×120mm・φ3.0×120mm・φ4.0×120mm・φ5.0×120mm
ピンポンチ	φ1.4×82mm・φ2.8×97mm	(＋)ドライバー	#1・#2・#3
(ー)ドライバー	5.5×1.0・8.0×1.2mm	六角棒ﾚﾝﾁ(インチ)	0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
ラジオペンチ	200mm	先曲ﾗｼﾞｵﾍﾟﾝﾁ(45°)	170mm
ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾟﾗｲﾔｰ	240mm	ｸﾞﾘｯﾌﾟﾌﾟﾗｲﾔｰ	175mm
セーフティワイヤーツイスター	220mm	ニッパー	160mm
ナイロンハンマー	413g	先切ハンマー	500g
シクネスゲージ	0.05～1.0mm	ハンドソー	250mm
けがき針	250mm	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾏｸﾞﾈｯﾄﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ	500mm
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｸﾛｰ	540mm	ノギス	150mm
伸縮型ｻｰﾋﾞｽﾐﾗｰ	φ50×285～725mm	LEDライト	170×40×35mm
折りたたみ式ケーブルナイフ			
3mメジャー			
航空機・ヘリコプターの整備用			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.