

ソケットレンチセット

800MISO EA618K-14

産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選。

ソケット10個の売り筋セット

- ・化粧箱寸法: w342× d117× h52mm
- ・質量: 2.4kg
- 〈セット内容〉

全長
12.7
mm
1/2"

10個

セット内容
13点



製品名	製品番号/仕様	
ソケット (12角) SOCKET (12pt.)	4D-	08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24
ラチェットハンドル RATCHET HANDLE		371
T形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLE		SL40
エクステンションバー EXTENSION BAR		321 (150mm)
メタルケース METAL CASE		MC750N

※全日本機械工具標準カタログNo.415-ISO同等品

ご使用上の注意 ⚠ **注意** ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

- ・ ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。 / Beware at all time not to pinch hand / fingers.

製品詳細

ソケット (12 角)

全長
12.7
mm
1/2"


10個



仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量 (g)
4D-08	8	12.3	22.0	9	35.0	7	40
4D-10	10	15.0	22.0	10	35.0	8	40
4D-11	11	16.2	22.0	10	35.0	9	45
4D-12	12	17.5	22.0	10	35.0	10	50
4D-13	13	18.8	22.0	10	35.0	11	50
4D-14	14	20.0	22.0	12	35.0	11	50
4D-17	17	24.0	23.0	13	37.0	14	65
4D-19	19	26.0	24.0	14	38.0	16	70
4D-22	22	30.0	26.0	15	40.0	18	105
4D-24	24	33.0	28.0	17	41.0	20	130

JISマーク表示製品



ご使用上の注意



注意 ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

/ Do not use with power tools.


ラチェットハンドル

ツメ式

小判形のスタンダードラチェットハンドル。

仕様

製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
371	12.7△	45	35.0	20.5	270	490



ご使用上の注意



注意 ・ ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。 / Use ratchet handles slowly and softly.

・ 左右の切り替えは完全にしてください。 / Switch over the direction completely.

T 形スライドハンドル (センターロックタイプ)

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。

力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。

また、角ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。

仕様

製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)L	質量(g)
SL40	12.7	14	29.3	250	390



ご使用上の注意



- 注意 ・ パイプなどを嵌め足して使用しないでください。 / Do not use with extension pipe etc.
- ・ ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。 / Avoid giving shock by hitting with hammer etc.
- ・ 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。 / Insert square drive positively to the bottom.

エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。



仕様

製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)L1	寸法(mm)L2	寸法(mm)L	寸法(mm)d	質量(g)
321	12.7	24	16	135.5	150	14.5	225

ご使用上の注意



注意 ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

- ・ アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター) / Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)

