



製品詳細

ソケットレンチセット

200MISO EA618L-4

大型機械・車輛整備、土木整備、プラント整備の作業に最適

ソケット8個の売れ筋セット

- 化粧箱寸法：w555× d180× h98mm
- 質量：11.5kg

〈セット内容〉

製品名	製品番号／仕様	
ソケット (12角) SOCKET (12pt.)	6D-	24、27、30、32、36、41、46、50
ラチェットハンドル RATCHET HANDLE	471	
T形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLE	205	
エクステンションバー EXTENSION BAR	610 (200mm) ,611 (400mm)	
メタルケース METAL CASE	MC200M	



セット内容

12点



ご使用上の注意



注意

- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
- ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。／ Beware at all time not to pinch hand / fingers.


製品詳細

ソケット (12 角)



仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)
6D-24	24	34.0	34	17.0	52	20	200
6D-27	27	38.0	36	19.0	53	22	245
6D-30	30	42.0	39	21.0	56	25	310
6D-32	32	44.0	40	21.0	56	25	345
6D-36	36	50.0	40	24.0	58	30	420
6D-41	41	55.5	44	27.0	63	35	525
6D-46	46	62.0	45	30.0	65	35	580
6D-50	50	67.5	48	32.0	70	38	830



ご使用上の注意



注意

- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.


ラチェットハンドル

ツメ式

小判形のスタンダードラチェットハンドル。

仕様

製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
471	19.0凸	61	52.9	31.9	500	1,925



ご使用上の注意




注意

- ラチェットハンドルの操作はゆっくりとしないでください。／ Use ratchet handles slowly and softly.
- 左右の切り替えは完全にしてください。／ Switch over the direction completely.

T 形スライドハンドル

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
L形レンチやT形レンチとして使用できます。

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)L	質量(g)
	205	19.0	22	60	500	1,770



ご使用上の注意 ⚠ 注意

- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。／ Do not use with extension pipe etc.
- ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.
- 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。／ Insert square drive positively to the bottom.


エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。



仕様

製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)
610	19.0	36	25	179	200	22	800
611	19.0	36	25	379	400	22	1,570



ご使用上の注意



注意

- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
- アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください
(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。
／ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)