品番：EA616DG-1

品名：4本組 HEX両口めがねレンチ

販売価格	7,320円（税抜）／ 8,052円（税込）			
カタログ価格	7,320円（税抜）／8,052円(税込)			
在庫数	最新在庫：18　（2024/05/20 11:53現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0447ページ			








仕様

メーカー	京都機械工具（KTC）	型番	M274
サイズ(mm)	8×8・10×10・12×12・14×14（4本組）	全長(mm)	175・195・220・240
厚み	5×5・6×6・12×12・14×14	材質	工具鋼
6ポイント			
45°×10°タイプ			
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業（30°の振り角度で回転）が可能です。			
六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。			
柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.