品番：EA617DE-5

品名：1/2"DRx 5mm/238mm [Ball Hex]ﾋﾞｯﾄｿｹｯﾄ



販売価格	6,720円（税抜）／ 7,392円（税込）		
カタログ価格	6,720円（税抜）／7,392円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/12/19 14:12現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0395ページ		







仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	1054KK-5
差込角	1/2”		
ボールポイント付			
サイズ	5mm	全長(L1；mm)	238
軸長(L2；mm)	200	重量	145g
ソケット部外径(d；mm)	22.7		
頑丈な圧入式の1/2”DRボールポイントロングヘックスビットソケット			
25°まで傾けて回すことができます			
※本締めはできません。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.