品番：EA617DV-27

品名：1/2"DRxT27[Torx]ビットソケット(ｲｼﾞﾘ止付)



販売価格	4,430円（税抜）／ 4,873円（税込）		
カタログ価格	4,430円（税抜）／4,873円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/27 08:33現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0396ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	54TXB-T27
差込角	1/2”		
イジリ止付			
手締め時に便利なローレット加工			
サイズ	T27	全長(L1；mm)	55
軸長(L2；mm)	17	ソケット部外径(d；mm)	22.7
質量(g)	71	先端外形寸法(mm)	5
ねじサイズ	M4.5-5-6		
頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.