

# 取扱説明書

ケーブル小型Wウインチ EA630MA-1



このたびは、ミノル工業製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

正しく安全にご利用いただくためにご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

また、本製品の使用に関する部署や職場には必ずこの取扱説明書を配付し、必要な時いつでも参照できるよう大切に保管して下さい。

## 安全上のご注意

必ずお守り下さい

この取扱説明書にある項目は、危険の程度によって2段階に区分しています。



取り扱いを誤った場合に死亡や重傷を負う可能性が考えられる場合。



取り扱いを誤った場合に傷害を負う危険が考えられる場合、及び物的障害の発生が考えられる場合。



### 警告

- ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
- 雨の中で使用したり、湿った場所や濡れた場所で使用しないでください。感電事故のもとになります。
- 引火や爆発の恐れのある物質の近くでの作業は、危険ですので絶対に避けてください。
- 荷物の吊り上げ吊り降ろし作業には、使用しないでください。
- ロープは、作業容量に対し、十分安全性をもたせたものをご使用ください。
- 本機を確実に固定した状態で使用してください。
- 本機と牽引物との間には、絶対に立ち入らないでください。
- ロープが身体、手、足等に巻き付かないように十分注意してください。



### 注意

- ロープがキャブスタンプーリー上でクロスしないように巻き付け、手を離せばロープが緩むようにしてください。ロープがクロスすると、緩まなくなることがありますので危険です。
- ロープは、傷んだら、なるべく早く交換してください。
- ロープはなるべく付属のロープをご使用ください。(φ8mm テトロンクロスロープ)
- 作業中はキャブスタンプーリーに手等を触れないようにしてください。巻き込まれると非常に危険ですので、十分注意してください。
- 使用最大電流値2.5Aを限度として使用してください。またモーターがロックしてキャブスタンプーリーの回転が止まるような負荷をかけないでください。
- 延長コードを使用しますと電圧降下を起こし、ウインチの能力を低下させ、モーター寿命を縮めます。万一延長コードを使用される場合は、電線断面積2mm<sup>2</sup>以上、コードの長さ30m以内のものをご使用ください。
- 運搬・保管の時、商品を横積みにしないで下さい。


## 操作方法

### ●本体で操作する場合

- 本体を確実に固定して、十分に安全を確認の上作業を始めてください。
- 電源コードをコンセント(100V 15A以上)に差し込んでください。
- キャブスタンプーリーにロープを、本機側より外側に一列ずつ巻きつけます。
- 作動スイッチ“ON”を押して、キャブスタンプーリーを回転させながらロープを引っ張ってください。
- 引張力は、ロープを引く力を加減しながら調整してください。

### ●フットスイッチで操作する場合

- フットスイッチの2Pケーブルコネクターを、ウインチ本体に接続してください。
- 本体側動作スイッチは“OFF”にしてください。
- フットスイッチを足で踏むとキャブスタンプーリーが回転し、足を離すと止まります。



### 付属品

テトロンクロスロープ φ8mm×30M 1本

フットスイッチ 1個

交換用 3[A]ヒューズ 1個

ミノル工業株式会社