品番：EA617DV-30

品名：1/2"DRxT30 [Bore Torx]ビットソケット



販売価格	4,220円（税抜）／ 4,642円（税込）		
カタログ価格	4,220円（税抜）／4,642円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/27 08:34現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0396ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	54TXB-T30
差込角	1/2”		
イジリ止付			
サイズ	T30	全長(L1；mm)	55
軸長(L2；mm)	17	ソケット部外径(d；mm)	22.7
先端外形寸法(mm)	5.5	ねじサイズ	M6-7
頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット			

代替品

	品番　EA617ZT-30 **コメント**
	品番　EA687CM-330 **コメント**　※中国製 税込￥281

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.