品番：EA617DY-24

品名：1/2"DRx24mm ディープソケット

販売価格	1,300円（税抜）／ 1,430円（税込）		
カタログ価格	1,300円（税抜）／1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫：17　（2025/07/18 00:13現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0430ページ		



仕様

メーカー	SIGNET（シグネット）	型番	13424
差込角	1/2”	対辺(mm)	24
外径(mm)	32	全長	77mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
表面は美しいミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):77●ソケット外径(D1先端部;mm):32●ソケット外径(D2差込部;mm):32●ソケット深さ(T;mm):34		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.