品番：EA617WE-27

品名：3/4"DRx27mm ディープソケット

販売価格	10,600円（税抜）／ 11,660円（税込）		
カタログ価格	10,600円（税抜）／11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫：7　（2025/08/25 06:13現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0397ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	56-27
対辺(mm)	27	差込角	3/4”
全長(L;mm)	90	ソケット部外径(d1;mm)	38.5
差込部外径(d2;mm)	38	ソケット奥内径(d3;mm)	24
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	40	最大奥行き(t2;mm)	62.8
重量	443g		
6角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのディープソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.