品番：EA617XA-5

品名：1/4"DRx 5 mm ソケット

販売価格	1,440円（税抜）／ 1,584円（税込）			
カタログ価格	1,440円（税抜）／1,584円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/10 11:56現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0390ページ			





仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	40D-5
差込角	1/4”	対辺(mm)	5
外径	7.9mm	全長	23mm
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1;mm)	7.9
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3;mm)	4
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	4.5	最大奥行き(t2;mm)	15
重量	9g		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRソケット			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.