品番：EA617XA-7

品名：1/4"DRx 7 mm ソケット

販売価格	1,430円（税抜）／ 1,573円（税込）			
カタログ価格	1,430円（税抜）／1,573円(税込)			
在庫数	最新在庫：5　（2025/11/10 09:29現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0390ページ			





仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	40D-7
差込角	1/4”	対辺(mm)	7
外径	11mm	全長(L;mm)	23
ソケット部外径(d1;mm)	10.7	差込部外径(d2;mm)	10.7
ソケット奥内径(d3;mm)	6	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	6.5
最大奥行き(t2;mm)	13.4	重量	10g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRソケット			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.