品番：EA617XA-9

品名：1/4"DRx 9 mm ソケット



販売価格	1,490円（税抜）／ 1,639円（税込）		
カタログ価格	1,490円（税抜）／1,639円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/11 07:10現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		





仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	40D-9
差込角	1/4”	対辺(mm)	9
外径	13mm	全長(L;mm)	23
ソケット部外径(d1;mm)	12.8	差込部外径(d2;mm)	12.8
ソケット奥内径(d3;mm)	8	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	8
最大奥行き(t2;mm)	12.8	重量	13g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQソケット			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.