品番：EA617YB-6

品名：3/8"DRx 1/2" ソケット



販売価格	2,280円（税抜）／ 2,508円（税込）		
カタログ価格	2,280円（税抜）／2,508円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/11/20 00:07現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0392ページ		





仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	45A-1/2
差込角	3/8”	対辺	1/2”
全長(L;mm)	30	ソケット部外径(d1;mm)	18
差込部外径(d2;mm)	17.5	ソケット奥内径(d3;mm)	11.5
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	11.5	最大奥行き(t2;mm)	16.5
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”DRソケット			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.