# 品番：EA617YB-8

# 品名：3/8"DRx 5/8" ソケット



| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,450円（税抜）／ 2,695円（税込） | | |
| カタログ価格 | 2,450円（税抜）／2,695円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/11/20 00:14現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0392ページ | | |









**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | STAHLWILLE（スタビレー） | 型番 | 45A-5/8 |
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 5/8” |
| 全長(L;mm) | 31 | ソケット部外径(d1;mm) | 21.7 |
| 差込部外径(d2;mm) | 19 | ソケット奥内径(d3;mm) | 15 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 13.5 | 最大奥行き(t2;mm) | 18.9 |
| 重量(g) | 34 | | |
| 12角タイプ | | | |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”DRソケット | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.