品番：EA617ZE-15

品名：1/2"DRx15mm ディープソケット

販売価格	6,300円（税抜）／ 6,930円（税込）		
カタログ価格	6,300円（税抜）／6,930円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/22 06:13現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0395ページ		







仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	51-15
差込角	1/2”	対辺(mm)	15
ソケット部外径(d1；mm)	21.2	差込部外径(d2；mm)	22.7
ソケット奥内径(d3；mm)	14	ボルト接触部内面奥行き(t1；mm)	35
最大奥行き(t2；mm)	64.9	全長(L;mm)	83
重量(g)	132		
12角タイプ			
手締め時に便利な側面ローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.