

## 使用品番（下記のイメージ図に使用している品番です） ※赤丸が赤字の品番です

イメージ図①

※一部イラストとは異なりますが、この組み合わせでも代用可能です。

### 左ねじ取付の場合

EA949JH-23B【M6 袋ナット(ステンレス)】+EA949HH-73【M 6 平ワッシャー(ステンレス製)】+EA949HH-53【M 6x 60mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)】  
+EA638RT-51【M6x 32mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)】+EA949JH-13B【M 6 六角ナット(ステンレス製/左ネジ)】  
+EA638SG-6【M6x 92mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)】+EA638RL-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)】


EA949JH-24B【M8 袋ナット(ステンレス)】+EA949HH-74【M 8 平ワッシャー(ステンレス製)】+EA949HH-56【M 8x120mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)】  
+EA638RT-53【M8x 47mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)】+EA949JH-14B【M 8 六角ナット(ステンレス製/左ネジ)】  
+EA638SG-8【M8x112mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)】+EA638RL-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)】

### 右ねじ取付の場合

EA949JH-23B【M6 袋ナット(ステンレス)】+EA949HH-73【M 6 平ワッシャー(ステンレス製)】+EA949HH-43【M6 x 60mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)】  
+EA638RT-41【M6x 32mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)】+EA949JH-3B【M 6 六角ナット(ステンレス製/右ネジ)】  
+EA638SG-6【M6x 92mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)】+EA638RM-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)】

EA949JH-24B【M8 袋ナット(ステンレス)】+EA949HH-74【M 8 平ワッシャー(ステンレス製)】+EA949HH-46【M8 x120mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)】  
+EA638RT-43【M8x 47mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)】+EA949JH-4B【M 8 六角ナット(ステンレス製/右ネジ)】  
+EA638SG-8【M8x112mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)】+EA638RM-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)】

イメージ図①



※M10のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。