

Bluetooth 搭載 デジタルマルチメータ PM300BT

Bluetooth4.2
搭載

CAT-IV/300V
準拠

測定データは使用中の
エクセル/AutoCAD
に直接転送 (期間限定無償ダウンロード)

専用のアドインアプリは
無償ダウンロード

iOS11以降 端末
Windows10Pro
に対応

真の実効値
(True RMS)

詳しくはWEBで



原寸大



テストリードを収納しやすいケース付
ホルダ付きでテストピンキャップも無くしにくい

Bluetooth®

測定値、

直

で

エクセル

Auto
CADも

に

PM300BT

ケース付属



Bluetooth 通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送

- 6000カウント
- 真の実効値測定(AC)
- 国際安全規格CAT.IV300V/CAT.III600Vに準拠
- 0.8%最高精度
- 周波数測定(正弦波交流のみ)
- データホールド、リラティブ機能
- オートパワーセーブ(約15分) 解除可
- テストリードを収納しやすいケース付
- 通信はBluetooth 4.2搭載

標準付属品: キャリングケース(C-PM300)、取扱説明書


ファンクション	測定レンジ	最高精度	分解能	入力抵抗
直流電圧	600mV/6/60/600V	±(0.8%+3)	0.1mV	10MΩ
交流電圧	6/60/600V	±(1.2%+5)	0.001V	
抵抗	600/6k/60k/600k/6M/60MΩ	±(1.5%+5)	0.1Ω	10MΩ
コンデンサ容量	60n/600n/6μ/60μ/600μF	±(3.0%+10)	0.01nF	
周波数	99.99/999.9/9.999k/99.99kHz	±(0.5%+3)	0.01Hz	10MΩ
導通	10~500Ω以下でブザー音 開放電圧: 約1.0V			
ダイオードテスト	開放電圧 約3.2V			
表示	数値部6000			
サンプリングレート	数値部 約5回/秒			
周波数特性	45~500Hz			
電源	CR2032(リチウム電池) 3Vx1			
電池寿命	Bluetooth 機能OFF: 約150 時間 Bluetooth 機能ON: 約60 時間 BT 連続通信時: 約30 時間(約20℃室温時)			
寸法/質量	H110×W56×D13mm/約84g			
テストリード	全長約0.5m / 18mm			
安全規格	IEC61010 CAT.IV 300V CAT.III 600V			

アプリケーション

測定したデータを無線通信によって対応端末へデータ送信が可能。以下のソフトが使用可能です。

SANWA BLE LINK (iOS用)

- ・測定値や測定器の液晶の情報を表示。
- ・測定値のグラフ表示。
- ・測定データを保存して他のアプリへアップロード。



iPad / iPhone

動作環境
OS iOS ver11以降
ソフト 専用アプリ
通信方式 Bluetooth®4.2
ペアリング 1台
アプリ手先 APPストア



BLuE (Windows用)

- ・ExcelやAutoCAD 図面の指定したポイントに測定データを直接入力が可能。
- ・弊社ホームページよりダウンロードが可能です。

※ダウンロードやご使用についての情報は弊社webサイトをご覧ください。期間限定で無償ダウンロードができます。



Windows端末

動作環境
OS Windows10 Pro 64bit版
ソフト Excel2013 2016 2019 AutoCAD2020
通信方式 Bluetooth®4.2
ペアリング 1台
CPU 1GHz以上
メモリ 8GB以上
HDD 20GB以上
アプリ手先 弊社ホームページ



※BLuEの開発元および登録商標は(株)関電工です。



別売アクセサリ

CL-14 アリゲータクリップ 小	CL-13a アリゲータクリップ	CL-15a アリゲータクリップ 大	CL-DG3a アリゲータクリップ 特大	TL-91C ICクリップ	TL-A7M2 細ピン式アダプタ	TL-A4 バナナジャック 接続アダプタ
テストリード棒先端差込用 全長約0.2m	CAT. III 1000V テストリード棒先端差込用 全長約70mm	CAT. III 1000V テストリード棒先端差込用 全長約0.2m	CAT. III 600V テストリード棒先端差込用 全長約0.3m	テストリード棒の先端差込用 全長約0.2m	ピン先φ0.7mm長さ15mm 全長約60mm 形状記憶合金	φ4/バナナジャック 全長約0.2m

sanwa®
三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp>

三和製品についてのお問い合わせは

フリーダイヤル **0120-51-3930** 受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祭日を除く)

詳しくは弊社代理店にお問い合わせ下さい。

本社
03-3253-4871(代)
〒101-0021
東京都千代田区外神田2-4-4 電波ビル

大阪営業所
06-6631-7361(代)
〒556-0003
大阪市浪速区恵美須西2-7-2