

コンパクトスケール

HJ-A

シリーズ

原寸大
65×100mm



持ち運びに便利なポケットサイズ



取引・証明以外用



実験・・・
教材 / 研究




ジュエリー・・・
彫金 / ホビー



調理・・・
配合 / チェック

- ✓ **ポケットサイズ** 69(W) × 104(D) × 24(H)mm、約95g
- ✓ **高精度** 最小表示0.1g
- ✓ **見やすい** バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)
- ✓ **長寿命** 単4形乾電池2本で約100時間使用可能
(アルカリ乾電池、バックライトオン)
- ✓ **オートパワーオフ**
- ✓ **風袋引き機能**
- ✓ **計量皿としても使える保護カバー付き**
- ✓ **精度確認用校正用分銅付き**



取引・証明以外用


※ 家庭用特定計量器ではありません。

仕様

EA715A-3A

モデル	HJ-150A	HJ-300A
ひょう量	150g	300g
最小表示	0.1g	
計量範囲	0.2g~150g	0.2g~300g
繰返し性(標準偏差)	0.1g	
直線性	±0.2g	
動作環境	5℃~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)	
表示	7セグメントLCD(文字高約12.8mm)、バックライト付き	
電源	単4形乾電池×2本	
電池寿命	約100時間(アルカリ乾電池、バックライトオン)	
計量皿寸法	約60(W) × 65(D)mm	
外形寸法	約65(W) × 100(D) × 21(H)mm(保護カバー除く)	
本体質量	約95g(乾電池除く)	
標準付属品	取扱説明書、分銅(100g)、 動作確認用乾電池2本	取扱説明書、分銅(200g)、 動作確認用乾電池2本

外形寸法 (mm)



AND 株式会社 **イー・アンド・デー**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
 ■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 ■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
 ■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
 ■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
 ■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
 ■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

● 本カタログの内容は 2016年3月 現在のものです。

*HJ-A-ADJC-01-PR1-16305