

デジタルはかり EA715CF-1、-2、-5、-12

(※-1、-2は取扱い中止となりました。)

Ver.1.1



働く仲間の働くはかり ワークスケール
検定付(取引・証明用) (本体に刻印)

特徴

- ▶ 検定付(取引・証明用):商品の量り売りや公的な重さの証明に。
- ▶ 持ち運びのしやすい構造:左右に便利な取手部付
- ▶ 低い全高:上下の移動が少なく載せ降ろしが容易
- ▶ 大きな表示部:文字高25mmでクッキリ表示
- ▶ 大きな計量皿(230x190mm)
- ▶ ステンレス皿で衛生的な計量(別売)
- ▶ 2電源式:使用場所を選ばず、持ち運び可(ACアダプタ/乾電池)別売

SJ シリーズ仕様(検定付)

モデル	EA715CF-1	EA715CF-2	EA715CF-5	EA715CF-12
ひょう量	1000g	2000g	5000g	12kg
目量/最小表示	1g	2g	5g	0.01kg(0~10kg) 0.02kg(10~12kg)
使用範囲*	20g~1000g	40g~2000g	50g~5000g	0.1kg~12kg
精度等級	3級 (ご使用地域にご注意ください)		4級 (指定場所の制限はありません)	
使用温湿度範囲	-10~40℃ 85%RH以下(ただし結露しないこと)			
表示方法	7セグメントLCD 文字高25mm			
計量皿寸法	230(W)×190(D)mm			
外形寸法	265(W)×250(D)×103(H)mm			
本体質量	約2.2kg			
電源	単1形乾電池(R20P/LR20) 4本 または、 ACアダプタ(別売)			
電池寿命	約800時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)			
標準付属品	取扱説明書			

* -12 につきましては、「kg」単位の表示となっております。ご購入の際はご注意ください。

-1、-2使用地域区分

使用地域区分

製品末尾番号	重力加速度の範囲	使用地域(都道府県)
-A1	9.803~9.807 m/s ²	北海道
-A2	9.799~9.804 m/s ²	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
-A3	9.796~9.801 m/s ²	福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
-A4	9.794~9.799 m/s ²	東京都(全域)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
-A5	9.789~9.794 m/s ²	鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

-5、-12使用地域区分

使用地域区分

地域番号	使用地域(都道府県)
1	北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県
2	宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
3	東京都(八丈・小笠原支庁に限る)、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

複数の箇所に記載されている県は、どちらの地域番号でも使用できます。