

SL-WP

最小表示 0.5g~

1/2000 高分解能

ジャバツと洗える

防塵・防水デジタルスケール

乾電池別売
ACアダプタ別売

ウォーターボーイ

洗えて…安心・衛生的・長持ち!

防塵・防水 IP65 *ACアダプタ使用時を除く

ひょう量1000g~30kg、最小表示0.5g~0.02kg



★使用イメージ

ステンレスボディ

SUS304 ※水没には適しません

大型液晶 文字高25mm

大きな表示部でクッキリ表示

オートパワーオフ

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF

風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

2電源方式

使用場所を選ばず、持ち運び可

※ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品SK-iWPはP.72をご覧ください。

EA715CH-21 EA715CH-22 EA715CH-23 EA715CH-24 EA715CH-25 EA715CH-26

モデル	SL-1000WP	SL-2000WP	SL-5000WP	SL-10KWP	SL-20KWP	SL-30KWP
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg	30kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg	0.02kg
計量皿寸法	232(W) × 192(D)mm					
電源	ACアダプタ(別売品)または単1形乾電池×6個(別売)使用					
標準価格(税抜)	¥29,000					¥31,000
JANコード	4981046600064	4981046600071	4981046600088	4981046600095	4981046600101	4981046605687
JCSS校正料金(税抜)※	¥15,000				¥24,000	

●SL-1000WP/2000WP/5000WPはg表示、SL-10KWP/20KWP/30KWPはkg表示のみ。
※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

別売品 AX-TB196 ACアダプタ ¥3,000(税抜)

AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 ■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
 ■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
 ■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
 ■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
 ■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>