品番：EA628SM-83

品名：9/11mmx 30m/6x24 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ(ｽﾁｰﾙ製・PVCｺｰﾄ)

販売価格	15,300円（税抜）／ 16,830円（税込）			
カタログ価格	15,300円（税抜）／16,830円(税込)			
在庫数	最新在庫：3　（2025/11/20 12:46現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1419ページ			

カタログ訂正　24/10/25 切断荷重:(誤)37800kg → (正)3780kg (No.55,56 9043)

仕様

線径×外径	9×11mm	切断荷重	3780kg
全長	30m	ワイヤー構成	6×24
材質	スチール(PVCコート)	用途	・カンバン ・装飾用 ・作業工具の落下防止 ・額縁などの吊り用 ・園芸用 ・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
重量	9kg		

スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。

使用荷重は切断荷重の1/6です。

スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.