# 品番：EA631EB-15

# 品名：220x115x298mm 3連吊車

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 31,800円（税抜）／ 34,980円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 31,800円（税抜）／34,980円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：2　（2025/11/20 19:29現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | |
| カタログページ | 0233ページ | | | |




**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-3WH |
| ローラー径×幅(mm) | φ60×60 | 適応ケーブル径(mm) | 60 |
| 重量(kg) | 1.8 | 安全最大荷重 | 1.96kN |
| 適応メッセンジャーワイヤー径 | 約φ19mm | サイズ（W×D×H）mm | 220×115×298 |
| ナイロンローラー | | | |
| ワンタッチ開閉式 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.