品番：EA631EB-22

品名：136x 53x226mm 吊車(85mm以下用)

販売価格	9,800円（税抜）／ 10,780円（税込）		
カタログ価格	9,800円（税抜）／10,780円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/09/21 11:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0233ページ		



仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-OW2S
ローラー径(mm)	53	適応ケーブル径(mm)	85
重量(kg)	0.85	安全最大荷重	1170N（120kgf）
適応メッセンジャーワイヤー径	φ3～7.8mm	サイズ(W×D×H)mm	136×53×226
ワイヤーサイズ	断面積：5.5～38mm2		
ワンタッチ開閉式			
ナイロンローラー			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.