

AT-B3A/B4A

オートレベル



AT-B3A

望遠鏡倍率 28x	対物有効径 36mm	1km往復標準偏差 1.5mm
最短合焦距離 20cm	JIS保護等級 IPX6	重量 1.5kg



EA721XT-1B
AT-B4A

望遠鏡倍率 24x	対物有効径 32mm	1km往復標準偏差 2.0mm
最短合焦距離 20cm	JIS保護等級 IPX6	重量 1.5kg

過酷な現場で鍛え上げた 抜群の信頼性と耐久性

- 測量から土木、建築まで幅広くカバーするラインナップ
- 素早く確実に制動する自動補正機構
- 狭い現場に有利な短い合焦距離
- クランプレス全周微動
- 優れた防水性能 IPX6


セットで
お得!

セットで
お得!

品名	品番
オートレベル AT-B3A	AT-B3A
オートレベル AT-B3A 三脚付	AT-B3ASET
オートレベル AT-B4A	AT-B4A
オートレベル AT-B4A 三脚付	AT-B4ASET

EA721XT-1B

製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×タカサ	梱包単位	JANコード
約1,500g (電池含む)	ダンボール	325×200×195	1個	4 975364 049353
本体約1,500g 三脚約3,500g		本体 325×200×195 三脚 1,010×190×200	本体1個 三脚1個	—
約1,500g (電池含む)		325×200×195	1個	4 975364 049360
本体約1,500g 三脚約3,500g		本体 325×200×195 三脚 1,010×190×200	本体1個 三脚1個	—



■クランプレスで全周微動！

水平方向の位置決めはクランプレス方式を採用。左右どちらからでも操作ができる様に両側にノブを配置しました。



■短い合焦距離でもピントが合う！

AT-Bシリーズは最短合焦距離が20cm*ですので、狭い場所での観測に威力を発揮します。*望遠鏡先端より




■素早く確実に制動する自動補正機構

補正鏡を懸垂する4本の強靱な特殊サスペンションワイヤーと、磁気制動方式の自動補正機構を採用。補正範囲が広く、振り子が素早く静止する特性を持つので、本体の傾きにかかわらず視線を水平に保ちます。



■厳しい現場環境に耐えうる優れた環境性能

IPX6と優れた防水性能を有し、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能です。



■水平角測定

AT-Bシリーズは水平目盛盤を利用すれば1°単位で水平角を読取ることが可能です。目盛盤は自由に回転させることができますので任意の角度を測定できます。

AT-B3A、AT-B4Aの主な仕様

EA721XT-1B
本体仕様

	AT-B3A	AT-B4A
望遠鏡	全長	214mm
	像	正像
	対物有効径	36mm 32mm
	倍率	28x 24x
	視界(100m先)	1° 25' (2.5m)
	分解力	3.5" 4.0"
	最短合焦距離	20cm (望遠鏡先端より) 30cm (機械中心より)
	スタジア乗数	100
	スタジア加数	0
	視準補助	ビープサイト ガンサイト
水平目盛盤	直径	99mm
	目盛	1°
自動補正機構	補正範囲	±15'
1km往復標準偏差		1.5mm 2.0mm
円形気泡管	感度	10"/2mm
円形気泡管ミラー		平面ミラー
使用温度範囲		-20℃~+50℃
防水性 (JIS C 0920)		IPX6
寸法	幅	122mm
	長さ	214mm
	高さ	140mm
重量		1.5kg

JSIMA
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association
"このマークは日本測量機器工業会のシンボルマークです"

標準構成



- ・オートレベル本体
- ・錘球一式 (AT-B3Aのみ)
- ・キャリングケース



- ＜三脚＞
- ・球面タイプ三脚 STD-0D

株式会社TJMデザイン 〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3 www.tajimatool.co.jp

■製品に関するお問い合わせは
タジマ相談デスク

0120-933297

〈受付時間〉月曜日～金曜日 9:00～17:30 (平日12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)

■修理に関するお問い合わせは
タジマメンテナンスセンター

0120-470282 フリーFAX
0120-243324

〈受付時間〉月曜日～金曜日 8:40～18:00 (祝日・当社指定休日を除く)



- カタログの内容は2016年8月現在のものです。
- カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

【注意】 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

Tajima

■ご用命は信用とサービスの当店で

株式会社トプコン 本社 スマートインフラ営業部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町 75-1
TEL (03) 3558-2948 FAX (03) 3558-2654