

# HL-WP

最小表示 0.1g~

## ジャバッと洗える 防塵・防水コンパクトスケール

乾電池別売  
ACアダプタ別売

## ウォーターボーイ

洗えて…安心・衛生的・長持ち!

防塵・防水 IP65 ※ACアダプタ使用時を除く

ひょう量300g~3000g、最小表示0.1g~1g

### ステンレスボディ

SUS304 ※水没には適しません

### コンパクトサイズ

省スペースで移動も容易

### オートパワーオフ

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF

### 風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

### 2電源方式

※ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)

\*取引・証明用(検定付)モデルもございます。



★使用イメージ

計量皿の大きなタイプ…HL-3000LWP

174(W)×137(D)mm



EA715CH-7

EA715CH-8

EA715CH-8B

モデル	HL-300WP	HL-3000WP	HL-3000LWP
ひょう量	300g	3000g	
最小表示	0.1g	1g	
計量皿寸法	128(W)×128(D)mm		174(W)×137(D)mm
電源	ACアダプタ(別売品)または単3形乾電池×6個(別売)使用		
標準価格(税抜)	¥18,000		¥19,500
JANコード	4981046600767	4981046600774	4981046600804
JCSS校正料金(税抜)※	¥15,000		

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

別売品 AX-TB196 ACアダプタ ¥3,000(税抜)

株式会社 **AND** エーアンド・デイ

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759	■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052	■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166	■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117	■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232	■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>