

FG

ACアダプタ付属
乾電池別売
RS-232C別売

最小表示 0.005kg～

シンプル操作でジャスト1秒 デジタル台はかり



FG-150KAL

FG-30KAM

FG-60KBM

1秒の高速測定

ひょう量30kg～150kg、最小表示0.005kg～0.02kg

kg・個数モード

2つの表示が切替え可能

コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

ポールと選べる計量皿それぞれ2タイプ

用途に合わせて選択可能

表示部の角度を上方向に調整可

最大角度90度

2電源方式

※ACアダプタ(標準付属品)、または乾電池(別売)

RS-232Cインタフェース (DIN8P×ス)

別売

データ直送ソフト WinCT

使用可能

- ポール 付 : Aタイプ
なし : Bタイプ
- 計量皿 M : 300(W)×380(D)mm
L : 390(W)×530(D)mm
- ポール取り外し、表示部分離可能 ※ケーブル長: 1.5m

* 取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品FG-KはP.68をご覧ください。



EA715DF-60 EA715DF-150

モデル	FG-30KAM	FG-60KAM	FG-150KAM	FG-30KBM	FG-60KBM	FG-150KBM	FG-60KAL	FG-150KAL
ひょう量	30kg	60kg	150kg	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
最小表示*	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.01kg	0.02kg
最大計数值	120,000個	96,000個	120,000個	120,000個	96,000個	120,000個	96,000個	120,000個
計量皿寸法	300(W)×380(D)mm						390(W)×530(D)mm	
外形寸法	300(W)×624(D)×781(H)mm				380(W)×464(D)×118(H)mm		390(W)×774(D)×781(H)mm	
電源	ACアダプタまたは単2形乾電池×4個(別売)使用 ※アルカリ乾電池(別売)で約150時間							
標準価格(税抜)	¥50,000			¥45,000			¥55,000	
JANコード	4981046601245	4981046601252	4981046601269	4981046601276	4981046601283	4981046601290	4981046601221	4981046601238
JCSS校正料金(税抜)*	¥24,000		¥40,000	¥24,000		¥40,000	¥24,000	¥40,000

◆kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS430

別売品

- | | | | | | |
|----------|------------------|-------------|---------------|------------------------|-------------|
| FG-23JA* | RS-232Cインタフェース | ¥10,000(税抜) | AD-8922A | 外部コントローラ | ¥36,000(税抜) |
| FG-24JA* | RS-232C/コンパレータ出力 | ¥12,000(税抜) | AX-USB-DIN | USBコンバータ・ケーブルセット | ¥13,000(税抜) |
| HVV-02G | 延長ケーブル 5m | ¥25,000(税抜) | AX-KO1786-200 | RS-232Cケーブル 2m(DIN-9P) | ¥9,000(税抜) |
| HVV-12C | プリンタAD-8127用台 | ¥12,000(税抜) | AX-3007527-5S | 保護カバー5枚セット | ¥3,500(税抜) |
| AD-8127 | マルチプリンタ | ¥65,000(税抜) | AX-TB196 | ACアダプタ(標準付属品) | ¥3,000(税抜) |
| AD-8920A | 外部表示器 | ¥12,000(税抜) | | | |

* 印の別売品は、同時に使用できません。

AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

- | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| ■ 札幌出張所 | TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759 | ■ 静岡営業所 | TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955 |
| ■ 仙台出張所 | TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052 | ■ 名古屋営業所 | TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769 |
| ■ 宇都宮営業所 | TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166 | ■ 大阪営業所 | TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901 |
| ■ 東京北営業所 | TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117 | ■ 広島営業所 | TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058 |
| ■ 東京南営業所 | TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232 | ■ 福岡営業所 | TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815 |

<http://www.aandd.co.jp>