

自動車のホイールナット交換に特化した厳選セット
12.7sq.ホイールナット用トルクセット[4点] No.TB404TQ

12.7
sq.

自転車整備など低トルクの管理に最適なセット
6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクモデル[9点] No.TB209TQ

6.3
sq.

TORQUE

トルク

お手持ちの工具に取り付けるだけで
デジタルトルクレンチに!



12.7
sq.

設備管理に最適なソケットレンチセット
12.7sq.ソケットレンチセット トルクモデル[17点] No.TB417TQ

9.5
sq.

二輪・四輪整備等、幅広いトルクに対応したベーシックセット
9.5sq.ソケットレンチセット トルクモデル[12点] No.TB312TQ

トルク管理という「安全」をすべての人に。

トルクルからはじまる、安心・安全な快適メンテナンス

効率 Performance **メリット1**

お手持ちの工具に取り付けるだけでデジタルトルクレンチに!

使い方は簡単。差込角のついたお手持ちの工具に取り付けるだけで、デジタルトルクレンチに早変わりします。



効率 Efficiency **メリット2**

幅広い測定範囲! 測定トルクに合わせてハンドルが選べる!

1つのトルクルで通常のトルクレンチ2本分の8~80N・mまで対応。測定トルクに合わせて最適な長さのハンドルを選べます。
※GNA080-03のみ(8~80N・m)



快適 Comfort **メリット3**

スマホやタブレットに測定値を表示し作業性を向上!

測定値に達する前から大画面表示の色や音、振動でお知らせするのでオーバートルクを防げます。また、Bluetooth接続のイヤホンを使用すれば、音が聞こえにくい場所でも確実な作業が可能です。



安全 Safety **メリット4**

測定したデータをスマホやタブレットに記録できる!

お手持ちのスマートフォンやタブレットに専用の無料アプリをダウンロードするだけで、測定値を表示し記録。記録したデータを作業分析や作業トレーサビリティに活用できます。



※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用アプリ(TRASAS Admin)のダウンロード(無料)が必要です。
※トルクルの充電器は付属していません。市販のUSB充電器をご用意ください。

■ ツールセットトルクルモデル ラインナップ

自転車整備など低トルクの管理に最適なセット

NEW 6.3sq.  

トルクル **POWERFIT**

トルク測定範囲 2~10N・m



■6.3sq.ビットソケットレンチセットトルクルモデル[9点]

No.TB209TQ	▼kg 0.8	小売参考価格 ¥44,900
ツールバッグ	MCKB-B(折りたたみ時 260×125×70mm)	
入組内容	品番	
トルクル10N・m	GNA010-02	
6.3sq.ラチェットハンドル	BR2E	
6.3sq.スライドヘッドハンドル	BHM2	
6.3sq.ヘキサゴンビットソケット	BT2-03, 04, 05, 06	
6.3sq.T型トルクスビットソケット	BT2-T25	
6.3sq.エクステンションバー	BE2-075	

●追加工具も収納できるロールタイプのツールバッグ付き。

EA723JH-23

二輪・四輪整備等、幅広いトルクに対応したベーシックセット

NEW 9.5sq. 

トルクル **POWERFIT**

トルク測定範囲 8~80N・m



■9.5sq.ソケットレンチセットトルクルモデル[12点]

No.TB312TQ	▼kg 3	小売参考価格 ¥51,600
片開きメタルケース	EKB-2(W455×D190×H60mm)	
入組内容	品番	
トルクル80N・m	GNA080-03	
9.5sq.ラチェットハンドル	BR3E	
9.5sq.スピナハンドル	BS3E	
9.5sq.スライドヘッドハンドル	BHM3	
9.5sq.エクステンションバー	BE3-075, 150	
9.5sq.ソケット(六角)	B3-08, 10, 12, 13, 14, 17	

●工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付き。

設備管理に最適なソケットレンチセット

NEW 12.7sq.  

トルクル **POWERFIT**

トルク測定範囲 40~200N・m



■12.7sq.ソケットレンチセットトルクルモデル[17点]

No.TB417TQ	▼kg 4.4	小売参考価格 ¥58,600
片開きメタルケース	EKB-2(W455×D190×H60mm)	
入組内容	品番	
トルクル200N・m	GNA200-04	
12.7sq.ラチェットハンドル	BR4E	
12.7sq.スピナハンドル	BS4E	
12.7sq.エクステンションバー	BE4-075	
12.7sq.ヘキサゴンビットソケット	BT4-08, 10, 12, 14	
12.7sq.ソケット(六角)	B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	

●工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付き。

自動車のホイールナット交換に特化した厳選セット

NEW 12.7sq. 

トルクル **POWERFIT**

トルク測定範囲 40~200N・m



■12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点]

No.TB404TQ	▼kg 3	小売参考価格 ¥46,100
片開きメタルケース	EKB-2(W455×D190×H60mm)	
入組内容	品番	
トルクル200N・m	GNA200-04	
12.7sq.スピナハンドル	BS4E	
12.7sq.ホイールナット専用ソケット(六角)	B38Z-19H, 21H	

●工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付き。

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客窓口 ☎ 0774(46)4159 E-mail:support@kyototool.co.jp
※電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

- KTC、KTCロゴ、ネプロスおよび nePROS ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。



2016 製品安全対策優良企業 経済産業省

KTC Official KTCオフィシャルWEBサイト ktc.jp



TRASAS

特設ページ OPEN!

ktc.jp/trasas

UD FONT by MORS&WA

VOC FREE T&R

ISO 9001 JQA-2748

ISO 14001 JQA-EM0680

f t i @kyototool

No.70-02 2019.04.50S(SS)