

# コロコロメジャー

EA720FA-1

EA720F-1B


D-1N

D-2

D-33

D-44

D-3Y



## Point

車輪にプラスチックを採用

見やすい手元カウンター

人気No.1

ミニサイズ

ヤード測定用

## カウンター



## 仕様

測定範囲	10cm ~ 10km	10cm ~ 10km	10cm ~ 10km	1cm ~ 1km	0.1yd ~ 10000yd
車輪直径	32cm	32cm	16cm	10cm	16cm
車輪材質	プラスチック	プラスチック	プラスチック	プラスチック	プラスチック
全長寸法	95cm	98cm	103cm	101cm	103cm
収納寸法	50cm	98cm	47cm	45cm	47cm
重量	1.2 kg	1.7 kg	550g	414g	550g

## 特長

D-S

<別売>  
D-1・1N用スタンド



●D-Sを取り付けることにより据え置きが可能になります

D-S 取付例



●カウンターボックスが握り部にあるので読取りと、カウンターのリセットが手元でできます (D-S スタンド付)

D-2 カウンター部



G8

<別売>  
LEDライト



## 仕様

重量	130g
使用電池	単4×3本
連続使用時間	約5時間
希望小売価格	¥2,600.-

BP-1

ボールピッカー



全長寸法	97.5cm
収納寸法	67cm
重量	584g
希望小売価格	¥10,600.-

## 仕様

材質	アルミ
収納寸法	37cm
重量	250g
希望小売価格	¥3,600.-

# コロコロメジャーシリーズ


## 用途

- 道路・土木・配管・建築各工場 ●交通事故処理 ●学校教材
- 造園・レクリエーション設備のレイアウト ●ゴルフ場
- 内装 ●不動産 ●運動場 ●保険の調査 ●各官庁の調査
- 駐車場・道路・工場・倉庫・運動場等のアスファルトやコンクリートのライン引き

## 取扱上の注意

- この製品は概測用としてご使用ください（誤差±1%）
- この製品は歩きながら距離を測定する計測器です。それ以外の用途には、ご使用にならないでください
- 測定は車輪が確実に回転するように、ゆっくり歩いて測定してください。歩行速度が速いと測定誤差が生じます
- 精密機械のため、カウンターのリセットは足などで行わず、必ず手で行なってください
- ステッキを収納する際に手をはさまれないようにご注意ください
- ご使用の後は、泥・土など汚れをきれいに拭き取って保管してください
- 道路等でご使用の際は、測定者の安全確保に十分ご注意ください

## アイコン説明



## ジョイント方式



## 測定方法

### <離隔距離を測定する場合>

下図の様に車輪を目的地まで角度を一定にして転がし、測定結果の数値を読んで下さい



### <壁面までを測定する場合>

下図の様に車輪を壁面まで転がし、測定結果の数値に製品の車輪半径を加えて下さい



### <壁面から壁面を測定する場合>

下図の様に車輪を壁面から壁面まで転がし、測定結果の数値に製品の車輪直径を加えて下さい



## Point

車輪にアルミ鋳物を採用

## カウンター



## 仕様

測定範囲	10cm ~ 10km
車輪直径	32cm
車輪材質	アルミ鋳物
全長寸法	95cm
収納寸法	50cm
重量	1.6 kg
希望小売価格	¥25,400.-