品番：EA639YA-3

品名：100kg トグルクランプ

販売価格	2,010円（税抜）／ 2,211円（税込）		
カタログ価格	2,010円（税抜）／2,211円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/12 13:35現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			





仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-VTC202U
全高	119mm	全長	75.2～145.2mm
取付金具サイズ	39.3×25.5mm	最大締付能力	100kg
アーム可動範囲	0～104°	レバー可動範囲	0～64°
重量	170g	材質	本体：SPCC(亜鉛メッキ) グリップ：ポリ塩化ビニル ボルト・ナット：SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部)：クロロプレンゴム(CR)
立型トグルクランプ			
垂直レバー・下方押え型			
クランプ位置調整可能タイプ			
RoHS対応品			

代替品

	品番　EA639CL **コメント**　仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.