品番：EA639YA-7

品名：173kg トグルクランプ

販売価格	3,760円（税抜）／ 4,136円（税込）			
カタログ価格	3,760円（税抜）／4,136円(税込)			
在庫数	最新在庫：7　（2025/11/23 07:30現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0673ページ			




仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-VTC207U-L
全高	177mm	全長	100～208mm
取付金具サイズ	44.6×35.1mm	最大締付能力	173kg
アーム可動範囲	0～115°	レバー可動範囲	0～62°
質量	390g	材質	本体・アーム：SPCC(亜鉛メッキ) グリップ：ポリ塩化ビニル ボルト・ナット：SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部)：クロロプレンゴム(CR)
立型トグルクランプ （ストッパー・ロック機構付）			
垂直レバー・下方押え型			
クランプ位置調整可能タイプ			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.