



単成分ガス検知用 ポケットタブルガスモニター



- ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に!
- ガスメーターの点検、工事の際の爆発事故や一酸化炭素中毒事故防止に!
- タンク、ピット、マンホール内作業時の酸欠や硫化水素中毒事故防止に!
- 地下工事現場での酸欠防止対策に!



より邪魔にならないデザイン設計に

筒状の従来品の高さをカット
作業着に装着した際の引っ掛かりや落下を防止

バッテリーにニッケル水素充電電池が 使用可能になりました

Ni-Cd乾電池タイプに加え、ニッケル水素充電電池 (Ni-MH充電電池)
タイプが新たな仕様としてラインナップ予定

近日発売



胸ポケット装着時



ベルト装着時



Model GP-03
可燃性ガス用

Model OX-03
酸素用

Model HS-03
硫化水素用

Model CO-03
一酸化炭素用

EA733CB-2A

Model 03シリーズ

TIIS
((公社)産業安全技術協会)
防爆検定合格品

防爆等級: ExiaICT4 (GP-03, HS-03, CO-03)
ExiaICT4X (OX-03)
保護等級IP67相当 (防塵防水構造)

理研計器株式会社

●仕様

EA733CB-2A

型式	GP-03	OX-03	HS-03	CO-03
検知対象ガス	可燃性ガス	酸素	硫化水素	一酸化炭素
検知原理	ニューセラミック式	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式	
検知範囲	0~100%LEL	0~40.0vol%	0~30.0ppm	0~500ppm
1デジット	1%LEL	0.1vol%	0.1ppm	1ppm
警報設定値	1st : 10%LEL 2nd : 50%LEL OVER : 100%LEL	L警報 : 19.5vol% LL警報 : 18.0vol% OVER : 40.0vol%	1st : 1.0ppm 2nd : 10.0ppm TWA : 1.0ppm STEL : 5.0ppm OVER : 30.0ppm	1st : 50ppm 2nd : 150ppm STEL : 200ppm 積算 : 150ppm OVER : 500ppm
警報の種類	ガス警報 : 2段警報、オーバー警報、TWA、STEL、積算警報 故障警報 : センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時刻異常、システム異常			
警報方式	自己保持	自己保持	自己保持	自動復帰
警報表示	ガス警報時 : ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ 故障警報時 : ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示			
使用温湿度範囲	-20~+50℃、 0~90%RH(結露無きこと)	-20~+50℃、 0~95%RH(結露無きこと)	-20~+50℃、 16~85%RH(結露無きこと)	
電源	単4形アルカリ乾電池×2本			
連続使用時間	約35時間(25℃、無警報、無照明時)	約3000時間(25℃、無警報、無照明時)		
応答時間	90%応答30秒以内	90%応答20秒以内	90%応答30秒以内	
保護等級	IP 67相当			
防爆性	本質安全防爆構造 (ExiaIIC4)	本質安全防爆構造 (ExiaIIC4X)	本質安全防爆構造 (ExiaIIC4)	
各種認証※	・TIIS防爆検定合格品 ・ATEX防爆検定合格品 ・IECEX合格品 ・CE Marking適合品			
外形寸法/質量	約54(W)×67(H)×24(D)mm / 約80g			
機能	LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示、データログ、CAL アラーム、BUMP アラーム			

※ATEX防爆検定合格品、IECEX合格品、CE Marking適合品については、別途、御指定下さい。

●付属品/オプション(別売品)

●型式/検知対象ガス

	共通		
付属品	プロテクトカバー	アルカリ乾電池 (2本)	ベルトクリップ
オプション(別売品)	ハンドストラップ	フィルターセット (交換用)	アリゲータクリップ (リング付き)



理研計器株式会社

本社 〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6
☎(03)3966-1111(代) FAX(03)3558-0043
ホームページ <http://www.rikenkeiki.co.jp/>



(営業所・出張所)	札幌 ☎(011)757-7505(代)	金沢 ☎(076)226-8247(代)
仙台 ☎(022)722-7835(代)	大宮 ☎(048)226-8247(代)	大阪 ☎(06)6350-5871(代)
新潟 ☎(025)28-3156(代)	神戸 ☎(078)261-3031(代)	東京 ☎(03)3966-1111(代)
水戸 ☎(029)306-9321(代)	水戸 ☎(086)446-2702(代)	福岡 ☎(092)691-6372(代)
埼玉 ☎(048)598-5090(代)	四国 ☎(089)37-3775(代)	熊本 ☎(096)373-1230(代)
千葉 ☎(043)214-3565(代)	島根 ☎(082)875-4151(代)	鹿児島 ☎(099)523-3811(代)
茨城 ☎(045)476-7581(代)	山梨 ☎(0834)27-5121(代)	
神奈川 ☎(053)437-9421(代)	岡山 ☎(092)691-6372(代)	
浜松 ☎(052)411-3636(代)	徳島 ☎(087)226-8247(代)	
名古屋 ☎(059)333-7221(代)	福井 ☎(077)226-8247(代)	
	熊大 ☎(056)226-8247(代)	

※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。