

品番 19305

デジタルデプスゲージ ミニ 25mm


■用途

- 深さ測定に。

■特長


- 樹脂製なので軽く、測定物にキズをつけません。
- デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。
- オートパワーオフ機能付です。

■各部の名称



■電池の交換方法

- ①右図を参照に電池フタを右方向にスライドさせて開けます。
- ②+の向きに注意して電池を交換します。
- ③電池が収まっているのを確認し、電池フタを戻します。




■使用方法

●ご使用前に

電池ケースから絶縁シートを外し、液晶が表示されることを確認してください(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります)。必ず本体の汚れ、ホコリなどを拭き取ってからお使いください。使用後もキレイにしてからケースに入れて保管してください。


●通常測定

- ①ON/OFFスイッチを押し、電源を入れます。デジタルユニット部を動かすだけでも電源が入ります。
- ②測定基準面とデプスパーの先端を揃えた状態でZEROセットスイッチを押し、0mmを設定します。
- ③デプスパーを15mm位押し出し、下図のように測定物の溝にデプスパー先端を入れ本体を押し付けて数値を読み取ります。



●比較測定

- ①ON/OFFスイッチを押し、電源を入れます。デジタルユニット部を動かすだけでも電源が入ります。
- ②「面A」に測定面の先端が当たっている状態でZEROセットスイッチを押し、0mmを設定します。
- ③そのままの状態でも垂直に「面B」を測定することで深さの差を測定できます。



■トラブルシューティング

トラブル	対処法
表示が薄い、安定しない	電池の容量不足の可能性がありま す。電池(SR44)を交換してください。
●デジタルユニット部を動かしても表示が変わらない ●ボタン操作ができない ●異常な表示がでる	回路のエラーの可能性がありま す。電池を取り外し、約30秒後に入れ直してください。 本体の温度が使用範囲外の可能性がありま す。本体を0~40℃に馴染ませてください。
数字が表示されない	電池の接触不良か残量不足の可能性がありま す。電池(SR44)を入れ直すか交換してください。

⚠ 警告

- 電池は絶対に口に入れないでください。万一飲み込んだ場合直ちに医師の診断を受けてください。

⚠ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 測定器はそれぞれ精度が決まっています。使用状況に合わせて使用してください。なお本製品の精度は「仕様」をご覧ください。
- 落下などによる強い衝撃や振動を与えないでください。不具合の原因となります。
- 誤作動を起こす恐れがあるので、ご使用の際はマグネットや電気製品から離れてご使用ください。
- 直射日光の当たる環境や使用温度範囲を超える環境での使用、保管温度・湿度範囲を超える環境での保管はしないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 長期間使用しない場合は必ず電池を抜いて保管してください。
- 本製品の取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。
- 防水構造ではないので濡らさないでください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■仕様

測定範囲	0.1~25mm
最小読取值	0.1mm
器差	±0.2mm
使用温度	0~40℃
保管温度	-10~60℃
保管湿度	80%以下
オートパワーオフ	無操作状態で約5分
電源	酸化銀電池 SR44 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
材質	本体:ナイロン樹脂(グラスファイバー入) デジタルユニット部:ABS樹脂
本体サイズ	112.5×60×15mm
製品質量(電池含)	43g

お問い合わせ
 お客様相談室
0120-666899
 受付時間(土日祝日除く)
 AM8:30~PM5:00
 輸入販売元
シンクロ測定株式会社
 〒955-8577
 新潟県三条市興野3-18-21
 URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>
 MADE IN CHINA

■保証規定

- 1.保証期間はご購入の日より1年間です。
- 2.取扱説明書に記載されている使用方法・取り扱い上の注意に従った正常な使用状態において、保証期間内に故障した場合に無償交換させていただきます。
- 3.無償交換を依頼の際は、必ず本書を提示の上お申し付けください。
- 4.保証書は紛失されても再発行は致しません。大切に保管してください。
- 5.保証期間内でも、下記に該当する場合は保証範囲外となります。
 - 本書のご提示がない場合、●取り扱い上の誤りによる故障、●不正な改造、修理をした場合、●保管上の不備による故障(落下・浸水など)、●災害による故障(地震・火災・水害など)、●本書に販売店名・お買い上げ年月日・お客様名・および住所の記入のない場合、もしくはそれらを訂正した場合、●電池および電池による不具合、●その他、これらに準ずる場合。

品番	19305	品名	デジタルデプスゲージ ミニ 25mm
お客様	お名前	TEL	()
	ご住所	□□□-□□□□	
保証書	お買い上げ年月日	年 月 日 ※お買い上げ日から1年間有効です。	
	お買い上げ店	店名	住所 電話