

フィラゲージ

FEELER GAUGES

組み立て・調整の必需品！必要なサイズ分だけ切断してご使用頂けます。



SFG



FG

- **用途** • 隙間測定
- **材質** • SFG シリーズ：ステンレス鋼
• FG シリーズ：炭素工具鋼（焼入）
- **特長** • 自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、調整用として使用。
所要寸法に切って使用します。
- **仕様** • リーフ幅 12.7mm
• 3m、5m も在庫販売しております。



SFGシリーズ(ステンレス鋼)

商品コード	品番	サイズ	リーフ幅 (mm)	器差 (mm)	ケースサイズ (mm)	質量
007245	SFG-005-1	0.005×1m	12.7	±0.004	77×77×22	40g
007251	SFG-01-1	0.01 ×1m				
007252	SFG-02-1	0.02 ×1m				
007381	SFG-03-1	0.03 ×1m				
007382	SFG-04-1	0.04 ×1m				
007383	SFG-05-1	0.05 ×1m		±0.005		
007384	SFG-06-1	0.06 ×1m				
007385	SFG-07-1	0.07 ×1m				
007386	SFG-08-1	0.08 ×1m				
007387	SFG-09-1	0.09 ×1m				
007388	SFG-10-1	0.10 ×1m	±0.006	50g		

EA725RH-0.5
EA725RH-1
EA725RH-2
EA725RH-3
EA725RH-4
EA725RH-5
EA725RH-6
EA725RH-7
EA725RH-8
EA725RH-9
EA725RH-10

FGシリーズ(炭素工具鋼)

商品コード	品番	サイズ	リーフ幅 (mm)	器差 (mm)	ケースサイズ (mm)	質量				
007253	FG-03-1	0.03 ×1m	12.7	±0.005	77×77×22	40g	EA725RG-3			
007254	FG-04-1	0.04 ×1m					EA725RG-4			
007255	FG-05-1	0.05 ×1m					EA725RG-5			
007256	FG-06-1	0.06 ×1m					EA725RG-6			
007257	FG-07-1	0.07 ×1m					EA725RG-7			
007258	FG-08-1	0.08 ×1m					EA725RG-8			
007259	FG-09-1	0.09 ×1m					EA725RG-9			
007260	FG-10-1	0.10 ×1m					±0.01	77×77×22	50g	EA725RG-10
007261	FG-11-1	0.11 ×1m								EA725RG-11
007262	FG-12-1	0.12 ×1m								EA725RG-12
007263	FG-13-1	0.13 ×1m		EA725RG-13						
007264	FG-14-1	0.14 ×1m		EA725RG-14						
007265	FG-15-1	0.15 ×1m		EA725RG-15						
007270	FG-20-1	0.20 ×1m		EA725RG-20						
007275	FG-25-1	0.25 ×1m		EA725RG-25						
007280	FG-30-1	0.30 ×1m		EA725RG-30						
007282	FG-35-1	0.35 ×1m		EA725RG-35						
007284	FG-40-1	0.40 ×1m		±0.012	115×115×22	120g	EA725RG-40			
007286	FG-45-1	0.45 ×1m					EA725RG-45			
007287	FG-50-1	0.50 ×1m					EA725RG-50			
007289	FG-60-1	0.60 ×1m	±0.02	-	60g	EA725RG-60				
007291	FG-70-1	0.70 ×1m				EA725RG-70				
007292	FG-80-1	0.80 ×1m				EA725RG-80				
007293	FG-90-1	0.90 ×1m				EA725RG-90				
007294	FG-00-1	1.00 ×1m				100g	EA725RG-90			
							110g	EA725RG-100		