

# EA728AC-12(デジタル温度計)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。 Ver.1.0.

## ◆仕様

- ・温度測定範囲…-26～250℃
- ・分解能…1℃
- ・機能…温度設定(アラーム)、タイマー(99分59秒)
- ・プローブ全長…約1200mm
- ・電源…単4電池×1個(付属)
- ・プローブ突き刺し型
- ・マグネット付

## ◆各部名称



## ◆電池の入れ方

電池蓋を開けます。  
電池の極性を確認し、本体へ電池をセットして蓋を閉めます。  
本体裏側のON/OFFスイッチをONの位置にします。

## ◆タイマーの使い方

- 1.スイッチをTIMER側にします。
- 2.ディスプレイにMIN、SECが表示されています。  
分を設定するにはMINボタン、秒を設定するにはSECボタンを押して下さい。
- 3.タイマーのスタート、ストップは°C/°F(S/S)ボタンを押します。
- 4.リセットするにはMINボタンとSECボタンを同時に押します。


※ タイマーの設定範囲は最大99分59秒です。  
°C/°F(S/S)ボタンを押すとタイムアップが始まります。  
止めるには°C/°F(S/S)ボタン、リセットはMINボタンとSECボタンを同時に押して下さい。




## ◆温度計の使い方

- 1.スイッチをTEMP側にします。
- 2.プローブを本体差込口に挿入します。(図1)
- 3.右端の°C/°F(S/S)ボタンで希望する温度表示を決めます。
- 4.設定温度を決めます。設定温度はMINボタン、SECボタンで設定します。  
(MINボタン:温度を上げる、SECボタン:温度を下げる)
- 5.測定物にプローブを突き差すと、ディスプレイの左側に温度が表示されます。  
設定した温度に達すると“ピー”というアラーム音が繰り返し鳴ります。  
°C/°F(S/S)ボタンを押すとアラームが止まります。





温度計



タイマー/カウンター

	温度計	タイマー/カウンター
	1°Cずつ上昇	1分ずつ増加
	長押しで5°Cずつ上昇	
	1°Cずつ低下	1秒ずつ増加
	長押しで5°Cずつ低下	

◆ 注意事項

- ① プローブはしっかり奥まで差込んでください。
- ② 長期間使用しない時は本体から電池を抜き取ってください。
- ③ 当製品をオープンや電子レンジの中に入れてください。

 改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障をきたす場合があります。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

19.Dec