



スマイルキッズ

AHA-4204

防雨型 安心テールライト



シートステイに



シートポストに

点灯 ⇄ 点滅

高輝度
赤色LED
3灯使用

後ろから来る車に
ハッキリ分かる！



入手しやすい単4電池使用！

連続点滅：約150時間
の長寿命！

連続点灯：約50時間

ステイ用・ポスト用

2種類の取付ブラケット付属

単4形アルカリ乾電池2個使用（別売）


AHA-4204

動作説明

スイッチを押すたびに次の動作に移ります。

点灯⇒早い点滅⇒遅い点滅⇒消灯

電池を入れる



- ① 上図の赤矢印の隙間にコインをはめ、ひねって電池ボックスを外します。
- ② ボックスの刻印通りに(+)・(-)を確認して電池を入れてください。
- ③ 電池ボックスを斜め下から上に押し付けるようにしながら、カチッとするまで差し込んでください。

※最後に、本体と電池ボックスが図のようにきちんとはまっていることをご確認ください。

自転車に取り付ける

最初にシートステイまたはシートポストにブラケットを取り付けます。


取付け場所	使用ブラケット
シートステイ	シートステイ用
シートポスト	シートポスト用

◆ブラケット取付け可能範囲◆
φ11～18mm（シートステイ用）
φ18～32mm（シートポスト用）

取付け場所に合わせ使用するブラケットを選びます。必要に応じて付属の取付け調整用ゴムシートを併用してください。

〈シートステイ取付け例〉

- ① ブラケットのネジをゆるめて広げ、必要に応じてゴムシートをパイプとの間にはさみ、被せてください。
 - ② ブラケットの位置が、右図のように水平になるようにし、ネジを締め付けてパイプに固定します。
 - ③ 本体をブラケットに差し込みます。
- ※本体を外す時は、ブラケットのレバーを押しながらスライドさせてください。



⚠ 使用上のご注意

- 次のことを守らないと電池の発熱・液漏れ・本器の故障・破損などの原因になります。
- ① 高温・高湿の場所に長時間の放置はしないでください。
- ② 本製品は必ず水平になるように、角度を調節して取り付けてください。
- ③ 電池は電池ボックスの表示に従い、十文字を正しく入れてご使用ください。
- ④ 本製品は防雨型ですが、水に直接浸けたり、水をかけて洗わないでください。
- ⑤ 光が目に入ると危険です。人や動物に向けて、直接光源を見つめないでください。
- ⑥ 小さいお子様の手の届かない所に保管してください。
- ⑦ 落としたり、強い衝撃を与えないでください。

材 質：本体・電池ケース/ABS樹脂
レンズカバー/PS樹脂
ブラケット/PA樹脂
サイズ：約44×50×105mm
（シートステイ用ブラケット時）
使用電池：単4形アルカリ乾電池2個使用
（乾電池別売）
乾電池寿命：連続点灯/約50時間
早点滅/約80時間
遅点滅/約150時間
（国産アルカリ乾電池使用の場合）
光 源：高輝度赤色LED×3個
付属品：ブラケット×2種類
取付け調整用ゴムシート×4枚

※本品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。



台紙：紙
プリスター：PET

スマイルキッズ 旭電機化成株式会社

本社/大阪
お問い合わせ TEL (0595) 52-2208
〒518-0227 三重県伊賀市青山羽根142-3
※土・日・祝・祭日を除くAM9:00～PM5:00まで受付
2010.11 © SMILE KIDS MADE IN CHINA
※ご使用済みの電池はリサイクルをお願いします。

AHA-4204
防雨型安心テールライト



4 962644 664160