

375992

熱中アラートバンド シリコンタイプ

非医療機器



マナーモード

ワンタッチで充電できる
マグネット式充電ケーブルUSB-A
充電式フル充電で
約3.5~4日
連続稼働

便利なリストバンド型

シリコンバンドで
肌あたりやさしい暑熱環境下
での作業に※イメージ
※実寸ではございません

15秒自動測定

AUTOMATIC JUDGMENT

急激な環境変化にも安心




IP67防水防塵

WATER PROOF / DUST PROOF

色 / 音 / 振動 で危険を通知

猛暑から身を守る

起動後は15秒ごとに自動で測定 ※1 して結果をお知らせします。



種類	温度	ライト色	アラート音	振動
異常(高温)	38.5°C以上	3色点滅連続	連続 ※2	連続
熱中警戒	37.9~38.4°C	赤色点滅連続	連続 ※2	連続
熱中注意	37.4~37.8°C	黄色点滅9回 ↓「熱中注意」測定5回目以降↓	3回 ※2	1回
		黄色点滅連続	連続 ※3	連続
正常	35.8~37.3°C	緑色点滅3回	なし	なし
異常(低温)	35.7°C以下	3色点滅3回	なし	なし

※1 リアルタイム測定も可能。※2 マナーモード設定可能。設定時は点滅とバイブレーションのみ作動します。 ※3 「熱中注意」の状態が続くと測定5回目から連続になります。

内容：本体、ベルト、マグネット式
充電ケーブル(ACアダプターなし)、
取扱説明書(保証書)

本体サイズ：約25×43×10.5mm
 本体重量：約11g(ベルトは含まない)
 材質：ABS、PC、シリコン
 使用電池：リチウムイオン 110mAh
 充電時間：約2時間
 連続使用時間：3.5~4日間
 防水防塵性能：IP67
 カラー：ブラック



保証期間：購入日より5ヶ月

※ 本製品は医療機器ではありません。 ※ 本製品は暑熱リスクすべての安全を確約保証するものではありません。結果表示に関わらず体調に違和感がある場合は、速やかに対応し、適切に避暑や休息することを推奨します。 ※ 本製品は体調や疾患の判断を担保するものではありません。



株式会社 日本緑十字社

https://jgc-inc.co.jp



大阪本社：〒550-0003 大阪市西区京町堀3丁目3番23号
 TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773
 東京支店：〒110-0005 東京都台東区上野7-9-15 アクシオビル7階
 TEL.03-5827-1541(代) FAX.03-5827-1545
 福岡営業所：〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田3丁目8-19 みなみビル201号室
 TEL.092-710-7677