

# その 1 長期のストックも安心、10年保存可能※1!

乾電池エボルタの技術を採用することにより、10年保存を可能に。  
単1形から単4形のサイズで長期間保存を可能にしました(単5形、9V角形除く)。(使用推奨期限2022年3月以降品)

※1 使用推奨期限 (JIS準拠)において  
保存条件  
温度:20℃±2℃  
相対湿度:55%±20%

10年  
保存可能

# その 2 液もれ防止※2 製法採用!

液もれの原因の約65%は、過放電によるもの(電池工業会調べ)。過放電時のガス発生量を抑制し、「液もれ防止※2製法」を単1形から単4形で採用(単5形、9V角形除く)。  
より、液もれしにくくなりました。(使用推奨期限2022年3月以降品)※2 乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります。

液もれ防止  
製法

# その 3 単3形・単4形にチタン化合物を採用。NEW

乾電池エボルタの技術を応用し、スムーズな放電反応を維持させることで、保存性能アップを実現しました。  
(使用推奨期限2024年4月以降品)

チタン化合物採用  
アルカリ:04-2024以降品



## おすすめ用途(単3形・単4形)



●機器で電池の指定がある場合は、それに従ってください。

## 単1形

### [シュリンクタイプ]



4  
本入  
お買得  
パック

アルカリ乾電池単1形  
LR20XJ/4SW(1.5V)  
●約φ34.2×61.5mm  
(約133g/1本あたり)  
POSコード/4984824 719699

EA758YA-1AはLR20XJ/4SW 1パック入り  
EA758YA-1CはLR20XJ/4SW 5パック入り



6  
本入  
お買得  
パック

アルカリ乾電池単1形  
LR20XJ/6SW(1.5V)  
●約φ34.2×61.5mm(約133g/1本あたり)  
POSコード/4984824 719705

EA758YA-1BはLR20XJ-6SW 1パック入り  
EA758YA-1DはLR20XJ-6SW 5パック入り

## 単2形

### [シュリンクタイプ]



4  
本入  
お買得  
パック

アルカリ乾電池単2形  
LR14XJ/4SW(1.5V)  
●約φ26.2×50mm  
(約64g/1本あたり)  
POSコード/4984824 719750

EA758YA-2AはLR14XJ-4SW 1パック入り  
EA758YA-2CはLR14XJ-4SW 5パック入り



6  
本入  
お買得  
パック

アルカリ乾電池単2形  
LR14XJ/6SW(1.5V)  
●約φ26.2×50mm(約64g/1本あたり)  
POSコード/4984824 719767

EA758YA-2BはLR14XJ-6SW 1パック入り  
EA758YA-2DはLR14XJ-6SW 5パック入り

## 見わかるパック

新しい電池と使用済み電池の混用は液もれを引き起こす原因に。  
見わかるパックは1本ずつシュリンクパックされているため、新しい電池をひと目で見わかることができ、混用を防ぎます。

NEWの電池を  
見わかる  
パック

未使用の電池が  
ひと目で  
わかる!

使う分だけ  
1本ずつ  
ちぎれる!



## 地球環境に配慮した 再生紙+再生PET パッケージを採用

ブリスタータイプには再生紙+再生PETの  
パッケージを採用。省資源化とCO<sub>2</sub>排出量  
の削減に貢献します。

●単5形、9V角形は除く。



対象商品: 乾電池エボルタ 全商品、アルカリ乾電池 単1形~単4形、マンガン乾電池 単1形~単3形

●乾電池:一般的に使いきりの電池(充電できない電池)のことをいいます。⚠充電禁止

お願い...●使用済み電池は、電極にテープを貼り、絶縁してから一般の不燃ごみとして捨ててください。但し、自治体によって収集の仕方が異なりますので、その指示に従ってください。

●電池本体および包装台紙の「安全上の注意」、「使用上のお願い」を必ずお守りください。

# 単3形

## [シュリンクタイプ]



4  
本入

アルカリ乾電池単3形  
LR6XJ/4SE(1.5V)  
EA758YA-3A  
●約φ14.5×50.5mm  
(約23g/1本あたり)  
POSコード/4984824 719804



20  
本入

アルカリ乾電池単3形  
LR6XJ/20SW(1.5V)

●約φ14.5×50.5mm(約23g/1本あたり)  
POSコード/4984824 723887

お買得  
パック



12  
本入

アルカリ乾電池単3形  
LR6XJ/12SW(1.5V)  
EA758YA-3B  
●約φ14.5×50.5mm(約23g/1本あたり)  
POSコード/4984824 719835

お買得  
パック

EA758YA-3CはLR6XJ/20SW 1/パック入り  
EA758YA-3DはLR6XJ/20SW 2/パック入り  
EA758YA-3EはLR6XJ/20SW 5/パック入り  
EA758YA-3FはLR6XJ/20SW 20/パック入り

# 単4形

## [シュリンクタイプ]



4  
本入

アルカリ乾電池単4形  
LR03XJ/4SE(1.5V)  
EA758YA-4A  
●約φ10.5×44.5mm  
(約11g/1本あたり)  
POSコード/4984824 719927



20  
本入

アルカリ乾電池単4形  
LR03XJ/20SW(1.5V)

●約φ10.5×44.5mm(約11g/1本あたり)  
POSコード/4984824 723917

お買得  
パック



12  
本入

アルカリ乾電池単4形  
LR03XJ/12SW(1.5V)  
EA758YA-4B  
●約φ10.5×44.5mm(約11g/1本あたり)  
POSコード/4984824 719958

お買得  
パック

EA758YA-4CはLR03XJ/20SW 1/パック入り  
EA758YA-4DはLR03XJ/20SW 2/パック入り  
EA758YA-4EはLR03XJ/20SW 5/パック入り  
EA758YA-4FはLR03XJ/20SW 20/パック入り

# 単5形

## [シュリンクタイプ]

2  
本入



アルカリ乾電池単5形  
LR1XJ/2S(1.5V)  
EA758YA-5A  
●約φ12×30.2mm  
(約9g/1本あたり)  
POSコード/(短縮) 49451573

# 9V角形

## [ブリスタータイプ]

1  
本入



アルカリ乾電池9V角形  
6LR61XJ/1B(9V)  
EA758YB-9V  
●約26.5×48.5×17.5mm(約43g)  
POSコード/4984824 720046

(電池本体品番:6LR61Y)



2  
本入

アルカリ乾電池9V角形  
6LR61XJ/2B(9V)  
EA758YB-9W  
●約26.5×48.5×17.5mm  
(約43g/1本あたり)  
POSコード/4984824 720053

(電池本体品番:6LR61Y)

パナソニックは機器の誤作動や  
ショートを防ぐ絶縁リング付き。



絶縁リング