品番：EA689SZ

品名：[217個組]ツールワゴン付工具セット(トレー入)



販売価格	195,000円（税抜）／ 214,500円（税込）		
カタログ価格	195,000円（税抜）／214,500円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/04 10:02現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0413ページ		







こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります（北海道、沖縄、離島送りの場合）。

この商品は車上渡し品です。

ツールワゴンと12種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴン引出し(上部3段)には1段につき工具セットが3セットぴったりと収まります

仕様

メーカー	SATA	型番	※ESCOオリジナルセット品
ツールワゴン	770×470×896(H)mm	引出し内寸	小：565(W)×400(D)×90(H)mm×3段 大：565(W)×400(D)×140(H)mm×2段
ツールワゴン材質	スチール製	重量	53kg
トレーサイズ	375(W)×180(D)×45(H)mm	トレー材質	ポリエチレン
ワゴンキャスター	自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2	ワゴン耐荷重	200kg
鍵2本付			
〈セット内容〉	217点	(1/4”)ソケットレンチセット	差込角1/4” ソケット(6角)：3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ディープソケット(6角)：4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm ビットソケット：(+)：#1、#2、#3、(−)：4・5.5・6.5mm

			ポジドライブ：#1、#2、#3 TORX：T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 Hex：3・4・5・6・7・8mm ビット(全長25mm)：(+)：#0、#1、#2、#3、(−)：3・4・5・6mm ラチェットハンドル：143mm、ドライバーハンドル：150mm、 エクステンションバー：50mm、100mm、フレキシブルエクステンションバー：150mm、 T型スライドハンドル：105mm、ユニバーサルジョイント：33.5mm、 マグネットビットホルダー：65mm、ビットアダプター：5mm(1/4”hex×1/4”sq)
(3/8”)ソケットレンチセット	差込角3/8” ソケット(6角)： 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm ディープソケット(6角)： 10・11・12・13・14・15・17・19mm スパークプラグソケット： 16・18・21mm ラチェットハンドル：200mm、エクステンションバー：250mm、 ロッキングエクステンションバー： 75mm、ユニバーサルジョイント、 ビットアダプター：1/4”Hex×3/8”sq、 ソケットアダプター：1/4”凸×3/8”凹・3/8”凸×1/2”凹	(1/2”)ソケットレンチセット	差込角1/2” ソケット(6角)： 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19 ディープソケット(6角)： 10・13・17・19・22mm ラチェットハンドル：250mm、エクステンションバー：250mm、 ロッキングエクステンションバー： 125mm、ユニバーサルジョイント：68mm、 ソケットアダプター：1/2”（凸）×3/8”（凹）
両口スパナセット	両口スパナ： 6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・22×24・24×27・30×32mm ギアレンチ：13・14mm	片目片口スパナセット	5.5・6・7・20・21・22・23・24mm
片目片口スパナ&キーレンチセット	片目片口スパナ(12ポイント)： 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm 六角棒レンチ(ボールポイント付)：1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm トルクスキーレンチ(イジリ止付)： T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50	プライヤーセット	ラジオペンチ：160mm、ニッパー：160mm、 ニッパー(バネ付)：150mm、ペンチ：200mm
スナップリングプライヤーセット	穴用スナップリングプライヤー(175mm)：ストレートタイプ、90°タイプ 軸用スナップリングプライヤー(175mm)：ストレートタイプ、90°タイプ	モンキーレンチ＆プライヤーセット	ラジオペンチ：159mm、モンキーレンチ：200mm・250mm、 ロッキングプライヤー(カーブジョー)：186mm、 ロッキングプライヤー(ロングノーズ)：169mm
ドライバーセット	【マイナスドライバー(先端・軸径)】 3.0×0.7mm（軸長：75mm） 5.0×1.1mm（軸長：75mm） 6.0×1.4mm（軸長：100mm） 【プラスドライバー(先端・軸径)】	やすりセット	【やすり(全長315mm・中目)】 平：刃長200mm、幅20×厚み5mm 半丸：刃長200mm、幅19×厚み6mm 丸：刃長200mm、φ7.5 角：刃長200mm、幅8×厚み8mm

	#0×3.0mm（軸長：75mm） #1×5.0mm（軸長：75mm） #2×6.0mm（軸長：100mm） #3×8.0mm（軸長：150mm） 【精密プラスドライバー(先端・軸径)】 #000×1.98mm（軸長：40㎜） #0×1.98mm（軸長：50㎜） 【精密マイナスドライバー(刃幅×刃厚)】 1.0×0.3mm（軸長：40mm） 2.0×0.4mm（軸長：50mm） 2.4×0.5mm（軸長：50mm） 3.0×0.6mm（軸長：50mm）		三角：刃長200mm、幅14.5×厚み12.5mm 【ダイヤモンドやすり(全長140mm・粒度#140)】 平、先細丸、先細半丸：刃長50mm
ハンマー&ピンポンチセット	センターポンチ：φ4×120mm、テーパーピンポンチ：φ3×120mm、ピンポンチ：φ4×150mm、エボシタガネ：5×129mm、 平タガネ：12×129mm、 シクネスゲージ：0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm、 ボールピンハンマー、プラスチックハンマー		
ツールワゴンと12種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴン引出し(上部3段)には1段につき工具セットが3セットぴったりと収まります。			

代替品

	品番 EA689SZ-1A **コメント** 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.