品番：EA701SC-2B

品名：-40°/+250°C デジタル温度計(標準ｾﾝｻｰ付)

販売価格	21,500円（税抜）／ 23,650円（税込）		
カタログ価格	21,500円（税抜）／23,650円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2024/05/29 09:40現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0824ページ		

仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-270WP
測定範囲	−40～250℃	分解能	0.1℃
測定精度	【本体】 −40～200℃ ±(0.1+1digit)、その他：±0.5℃ ※条件：測定環境が0～40℃ −40～200℃ ±(0.2+1digit)、その他：±1digit ※条件：測定環境が−10～-0.1℃、40.1～60℃ 【センサー】 −40.0～−10.0℃：±1.5℃ −9.9～105.0℃：±0.5℃ 105.1～150.0℃：±0.7℃ 150.1～199.9℃：±1.0℃ 200.0～250.0℃：±1.5℃	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	本体：70(W)×40(D)×171(H)mm センサー：φ3×100mm（EA701SC-101A）	コード長	0.7m
重量	本体：約155g(電池含む) センサー：約123g	機能	最高・最低温度表示、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、シリアルナンバー表示、HOLD、ローバッテリーマーク
HACCP機能	設定対象物が設定温度を超えると自	材質	【本体】

	動でタイマーをスタートさせます		本体：PC樹脂 表示部・キースイッチ部：PET樹脂 【センサー】 感温部：SUS304 握り手部：SUS303 コード：PVC
付属品	標準センサS270WP-01×1本 指示計ビニールカバー×1個 ネックストラップ×1本 取扱説明書	防水構造	JIS C 0920 IP67に準拠　※センサ接続時
サンプリング	約0.5～1秒 ※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。	使用環境	−10～60℃、80%rh以下（結露なきこと）
電池寿命	約1000時間（連続使用、アルカリ電池、常温にて） 約500時間（ブザー作動時）	温度センサ	サーミスタ
食品衛生法適合部	感温部＋握り手部	センサ形状	先トガリ

壁掛け用フック穴付

食品工場・厨房施設など水の掛かる場所での温度測定に最適な防水型デジタル温度計です。

指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用しており、耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。

高い防水性能のため、流水での丸洗い（センサ接続時）、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。

本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。

ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。（各校正は、指示計とセンサのセット校正です。）

注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.