品番：EA703G-16

品名：ガウスメーター

販売価格	125,000円（税抜）／ 137,500円（税込）			
カタログ価格	125,000円（税抜）／137,500円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/14 19:10現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0805ページ			

仕様

メーカー	FUSO	型番	GU-3001
測定範囲	−3,000～3,000mG −300～300μT	分解能	0.1mG（−199.9mG～+199.9mG） 1mG（−200mG以下、+200mG以上） 0.01μT（−19.99μT～+19.99μT） 0.1μT（−20.0μT以下、+20.0μT以上）
精度	±（2%rdg.+2mG）： （−1,000mG～1,000mG、−100.0μT～100.0μT）	機能	データホールド、最高最低値表示、ゼロ調整、N極・S極方向表示、PCデータ取込可(ケーブル別売)
電源	単4電池×6本(付属)	サイズ	68(W)×42(D)×173(H)mm センサープローブ：29(W)×17(D)×177(L)mm
重量	399g	測定周波数	DC、AC：40Hz～10KHz
磁界軸	単磁界軸	インターフェース	USB、RS-232C
サンプリング	約1秒	ディスプレイ	LCD：52×38mm
使用環境	0～50℃、85%RH以下	付属品	プローブ、キャリングケース、取扱説明書
分解能0.1mGの高性能機種			
キャリングケース付			

N極、S極方向表示
土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.