品番：EA703K-3

品名：においセンサー

販売価格	137,000円（税抜）／ 150,700円（税込）		
カタログ価格	137,000円（税抜）／150,700円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/16 22:53現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0782ページ		

仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XP-329m
検知範囲	0～999(相対値測定で単位はありません)	記憶容量	18，000データ
電源	単3電池×3本(付属)	サイズ	60(W)×40(D)×140(H)mm
重量	300g	付属品	ドレンフィルタ、 テフロンチューブ(1本)、 フィルタエレメント(10枚)
測定対象	各種香気・臭気成分	測定原理	高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体式
表示方法	LCDデジタル表示（7セグ3桁） （測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況）	外部出力	アナログ出力 000～999に対しDC0～0.999V（表示1に対し1mV）
使用温湿度範囲	0～40℃、10～80%RH（結露なきこと）	連続使用時間	10時間（アルカリ乾電池、常温常湿にて）
繰り返し再現性	測定値±5%±1digit（同一条件下）		

小型・軽量で持ち運びに便利。

脱臭装置や空気洗浄機の性能確認、工場排気臭や揮発性有機化合物などの測定に。

ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示。

繰返し再現性に優れ、無臭ガスに反応しにくい独自のセンサを搭載。
ベース調整のみで簡単に測定開始が可能。
メモリされたデータを専用ソフト（オプション）でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.