品番：EA705EG-10

品名：[ﾌﾛﾝｶﾞｽ] ガスリークディテクター

販売価格	59,500円（税抜）／ 65,450円（税込）		
カタログ価格	59,500円（税抜）／65,450円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/07 07:24現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

検知ガス	R22・R134a・R404A・R410A・R407C・R410A・R507(AZ-50)、CFC・HCFC・HFC全種検知可能（R11・R123を	検知能力	3g/年
サイズ	225×50×70mm	重量	540g(電池含)
プローブ長	430mm		
検査成績書付			
-20°で使用可能な最上位機種。特殊フィルターにより煙・水分に反応しにくい優れものです。			
検知表示	ブザー、黄色LED		

●検知方式による特長…
吸引式：周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。
拡散式：プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。
赤外線式：新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。

代替品

品番　EA705EH-20
コメント　4g/年

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.