品番：EA706CD-6

品名：デジタル騒音計

販売価格	15,000円（税抜）／ 16,500円（税込）		
カタログ価格	15,000円（税抜）／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/03 03:08現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0806ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	78588
測定範囲	30～130dB	測定レンジ	30～70dB/60～100dB /90～130dB
分解能	0.1dB	精度	±1.5dB（94dB、1KHzにて）
周波数範囲	31.5Hz～8KHz（A･C特性）	周波数特性	dB･A/dB･C
応答速度	FAST/SLOW	測定速度	100回/秒(液晶表示:0.5秒毎)
環境温度範囲	温度:0～40℃ 湿度:10～75%	三脚取付ネジ	1/4インチ
電源	9V電池×1個（付属）	サイズ	63(W)×35(D)×185(H)mm
重量	150g（電池含）	材質	本体:ABS樹脂
用途	道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

測定を開始してから現在までの最高値をホールドすることができます。

3段階の測定レンジで使用できます。

コンパクトサイズで持ち運びに便利です。

細かい設定は不要で操作が簡単です。
クッション付のケースなのでデジタル騒音計をしっかりと保護します。
取引・証明以外用
収納ケース付

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.