品番：EA706WK-2

品名：デジタル膜厚計

販売価格	34,600円（税抜）／ 38,060円（税込）		
カタログ価格	34,600円（税抜）／38,060円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/27 07:20現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0766ページ		

仕様

メーカー	カスタム（CUSTOM）	型番	TG-02U
測定対象	鉄素地＋非鉄金属素地(銅・アルミなど)	測定範囲	●(鉄素地)0～2,000μm ●(非鉄素地)0～1,000μm
精度	(鉄素地) ・0～199μm:±10dgt、 ・200～1,000μm:±(3% rdg+10dgt)、 ・1,001～2,000μm:±(5% rdg+10%dgt)、 (非鉄素地) ・0～199μm:±10dgt、 ・200～1,000μm:±(3% rdg+10dgt)	分解能	1μm
測定方式	電磁式・渦電流式	サンプリング	約1回/秒
使用温湿度	0～+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20 ～ +60 ℃、80 %RH以下（但し、電池を含まず、結露のないこと）
電源	単4電池×2本(付属)	電池寿命	約15時間（アルカリ乾電池使用時。バックライトの使用頻度により電池の寿命は短くなります。）
サイズ	55(W)×27(D)×105(H)㎜	重量	約85g（電池含む）
機能	●オートパワーオフ(30秒) ●最高最低・平均値表示	用途	車両、船舶、橋梁、タンク、プラント類、建築物などの鉄素地（鉄、鋼）上の塗

	●バックライト ●上限・下限アラーム設定モード機能 ●上下反転機能 ●セルフキャリブレーション機能		膜やメッキの膜厚測定
付属品	●コーティングプレート×1枚 ●ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚 ●ゼロ調整プレート（アルミニウム)×1枚 ●収納ケース ●ストラップ ●取扱説明書(保証書付） ●単4型乾電池×2本		

鉄素地/非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計。携帯に便利なハンディサイズ。
標準校正/ゼロ校正の、2種類の「セルフキャリブレーション機能」を搭載。
設定した上限/下限値を外れたことを音で知らせる「アラーム設定モード機能」を搭載。
上下反転表示機能を搭載。頭上の測定において容易に結果を確認できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.