


YAZAWA

保存用



## 2WAYデスクスタンド(バータイプ) SDCCLC01WH

### 取扱説明書

保証書付き

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご紹介します。


- ・お客様の安全のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・本書は、必要なときにいつでもご覧いただける場所に保管してください。
- ・この取扱説明書には保証書が付いています。保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、大切に保管してください。

**YAZAWA CORPORATION**  
 株式会社 ヤザワコーポレーション  
 商品お問い合わせセンター  
 TEL 03 - 5615 - 1680  
<https://www.yazawa.co.jp>


## ■ 使用上のご注意

- ・周囲温度5～35℃の範囲で使用してください。範囲外での使用は故障の原因になります。
- ・本機は、PD(Power Delivery)には対応していません。PD対応のUSB Type-CポートからUSB Type-C⇄Type-Cケーブルで接続しても充電できません。USB Type-Aポートから接続してください。
- ・充電中はUSB電源や本機があたたかくなりますが、故障ではありません。
- ・USBハブに接続しての充電はせず、直接USB電源に接続してください。電力供給が不安定になる可能性があります。
- ・使用環境により、ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。ラジオやテレビから離して使用してください。
- ・長期間使用しない場合は、バッテリーの劣化を防止するために、満充電にしてください。保管中も、6か月に1回程度充電してください。
- ・高温多湿になる場所や、直射日光の当たる場所に置かないでください。変形・変色・故障の原因になります。
- ・お手入れの際は、器具の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れが取れにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。
- ・お手入れに、シンナーやベンジンなどの溶剤、カビ取り剤・殺虫剤などのスプレー、クレンザー、研磨材の付いたスポンジ、金属たわしなどは使用しないでください。
- ・同一品番の製品でも、製造ロットにより本体色味が若干異なる場合があります。

## ■ 各部の名称



## 付属品




充電用USBケーブル(Type-A⇄Type-C)

# ご使用方法

## ■ 充電する


- ・お買い上げ時には十分に充電されていません。使用前に必ず充電してください。
- ・USB Type-A⇄Type-Cケーブル(付属)で、本機の充電用ポートを、市販のUSB電源などのType-Aポートに接続します。
- ・充電中は充電ランプが赤く点灯します。満充電になると消灯します。



- ※ 充電中でも本機を点灯することができます。
- ※ 充電完了後は、ケーブルを接続したままにしないでください。過充電などの原因になります。
- ※ 本製品は充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。充電電池は消耗品です。正しく充電しても使用時間が短くなったときは電池の寿命です。

## ■ 設置

- ・スタンドとして机の上に置くか、クランプを使用して取り付けます。
- ・クランプを使用する場合は、台座のクランプ部を下に引っ張り、机の端などをはさみ込んで取り付けます。



## ■ 使いかた

- ・点灯ボタンを押すたびに、次のようにモードが切り替わります。



- ・点灯中に点灯ボタンを長押しすると、明るさが連続して変わります。



- ※ ボタンを押すタイミングによって、暗い方または明るい方に変化します。
- ※ 明るさの設定はモード毎に記憶され、同じモードにしたときは前回の設定の明るさで点灯します。
- ※ バッテリーの残量がなくなると、明るさの記憶はリセットされ、モードを切り替えたときは一番明るい状態に戻ります。

## ■ 廃棄について

- ・製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

# 安全上のご注意

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

## 図記号の意味

	注意を促す記号です。具体的な内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。		禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。		強制を示す記号です。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
---	---------------------------------------	---	---	---	---

 **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

## 設置場所について

 **クランプは、確実に固定できる場所を選んで取り付ける**  
落下のおそれがあります。図のような不安定な場所・強度のない場所には取り付けしないでください。



かかりしるが少ない   強度が弱い   丸パイプ   下側からの設置   平らでないところ

 **高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない**  
本機を、火に投げ入れたり、加熱したりしない  
本機を、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない  
バッテリーの発熱・破裂・液もれなどにより、火災・やけど・けがの原因になります。

### バッテリー液がもれたときは使用しない

引火のおそれがあります。直ちに火気から遠ざけてください。  
皮膚や被服についたときはすぐに洗い流してください。皮膚炎や被服の損傷の原因になります。

### 本機を一般ごみと一緒に廃棄しない

本機にはリチウムイオンバッテリーが内蔵されています。一般ごみに混ぜて廃棄すると、発火して火災を起こすおそれがあります。

### 風通しの悪いところで使用しない

発熱して火災の原因になります。

### 本機をUSBポート以外に接続しない

火災・感電の原因になります。

 **本機のバッテリーを取り出して分解・改造・他に使用しない**  
本機を分解・改造・部品の変更、器具や光源への着色などしない  
火災・やけど・感電の原因になります。

 **水のかかる場所、湿気の多い場所で使用しない**  
水などの液体をかけない  
感電・火災・故障の原因になります。

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ・煙が出ている、異臭がする
- ・内部に水や異物が入った
- ・落としたり、破損したりした

発煙・火災・感電のおそれがあります。電源をオフにし、USBケーブルを電源から抜いて、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

### バッテリー液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う

目に傷害が発生するおそれがあります。  
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。

## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

 **光源を直視しない**  
目に傷害が発生する可能性があります。

**屋外で使用しない**  
感電・火災の原因になります。

**器具にものをぶつけない**  
**器具にぶら下がらない**  
破損・落下などによりけがの原因になります。

 **器具のそばに温度の高くなるストーブや熱源を置かない**  
火災の原因になります。

 **お手入れは、USBケーブルの接続を抜いて行う**  
感電の原因になります。

**器具と照射面・照射するもの間は30cm以上離す**  
照射面・照射物の変色・変形の原因になります。

 **クランプで指などはさまないように注意する**  
けがの原因になります。

# 仕様

型番	SDCCLC01WH		
光源	LED(交換不可)		
入力電圧	DC5V		
入力電流	2.2A		
消費電力	12W(白色明るさ最大)		
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池(交換不可 DC3.7V 1800mAh)		
設計寿命	約25,000時間*1		
バッテリー充電時間	約4時間(DC5V/2Aの場合)		
バッテリー連続点灯時間	約2時間(白色明るさ最大)		
クランプくわえ幅	約15 ~ 35mm		
本体質量	約630g		
調色	電球色	昼光色	白色
色温度	2900K	5700K	4000K
器具光束 (アダプタ接続 明るさ最大)	430 lm	470 lm	550 lm
器具光束 (バッテリー 明るさ最大)	180 lm	200 lm	220 lm
照度 (アダプタ接続 明るさ最大 30cm直下)	1080 lux	1300 lux	1800 lux
照度 (バッテリー 明るさ最大 30cm直下)	500 lux	700 lux	900 lux
付属品	充電用USBケーブル(1m、Type-A↔Type-C)×1		

\*1 設計寿命とは、LEDモジュールの寿命であり、本体の寿命とは異なります。使用環境・使用方法により異なるため、この寿命を保証するものではありません。  
※ 数値は当社測定値です。(定格を除く)  
※ 商品の仕様及び外観などは、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※ USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。

