品番：EA707AD-12A

品名：デジタルマルチテスター

販売価格	2,700円（税抜）／ 2,970円（税込）		
カタログ価格	2,700円（税抜）／2,970円(税込)		
在庫数	最新在庫：12　（2025/12/08 16:25現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0789ページ		

仕様

メーカー	エー･アンド･デイ	型番	AD-5529A
直流電圧	200m/2000m/20/200/600V 精度:±(0.5%rdg+2dgts)(最高確度)	交流電圧	200/600V 精度:±(1.2%rdg+3dgts)(最高確度)
直流電流	200μ/200m/10A 精度:±(1.0%rdg+2dgts)(最高確度)	抵抗	レンジ:200/2000/20k/200k/20MΩ 精度:±(0.8%rdg+2dgts)(最高確度)
サイズ	77(W)×47(D)×134(H)mm	機能	電圧、電流、抵抗、ダイオードチェック、電池(9V)チェック、導通チェックなどの測定機能を持っています。
電源	単4電池×2本(付属)	重量	約206g(保護カバー、電池含む)
表示	1999カウント液晶表示	測定項目	直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック
付属品	テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書	ダイオードチェック	ダイオードの順方向電圧を測定
導通チェック	約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動	電池チェック	1.5V/9V/12V
最大入力電圧	DCV　600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms	最大入力電流	200mA(μA･mA レンジ)、10A(10A レンジ)

入力インピーダンス	約10MΩ以上（直流電圧レンジ）	サンプリングレート	2～3回/秒
ヒューズ	0.2A/250V（φ5×20mm） セラミック速断ヒューズ1本 10A/250V（φ5×20mm）セラミック速断ヒューズ1本	電池寿命	約150時間（アルカリ電池使用、バックライト未使用時）
使用温湿度範囲	18～28℃、75%RH以下（結露なきこと）	最大動作温湿度範囲	0～30℃、75%RH以下（結露なきこと） 30～40℃、50%RH以下（結露なきこと）
最大カウント数1999カウント			
データホールド機能			
バックライト機能			
電池チェック機能			
ダイオードテスト機能			
保護カバーの裏面にテストリードを収納するスロットが付いてます。			
電源を切り忘れても、15分間操作がない場合に自動的に電源をシャットオフするオートパワーオフ機能付き。			
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.