品番：EA709BH

品名：アナログ絶縁･接地抵抗計

販売価格	66,000円（税抜）／ 72,600円（税込）		
カタログ価格	66,000円（税抜）／72,600円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/04 13:31現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0801ページ		

仕様

メーカー	日置電機（HIOKI）	型番	IR4082-11
定格電圧(DCV)	125/250/500V	定格抵抗	100MΩ
絶縁抵抗測定	●測定範囲(精度) 第一有効測定範囲：第一有効測定範囲：0.1～50MΩ（±5%rdg.） 第二有効測定範囲：0.01～0.1MΩ未満、50を超え～100MΩ（±10%rdg.）	接地抵抗測定	測定範囲：2～110Ω、精度：±3Ω(測定レンジ：×1の場合） 測定範囲：20～1100Ω、精度：±30Ω(測定レンジ：×10の場合）
定格	CATIII 600V	測定電流	2.36mArms,575Hz
開放回路電圧	38Vpk以下	過負荷保護	AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
交流電圧	0～600V	交流精度	最大表示値の±5%
電源	単3電池×4本（付属）	連続使用時間	15h(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
測定可能回数	1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)	サイズ	152(W)×40(D)×92(H)mm
重量	420g(電池含む, テストリード含まず)	防水性能	IP40
適合規格	JIS C1302: 2018	機能	光るスケール,ドロッププルーフ,電池電圧チェック,活線警告,放電機能,オートパワーセーブ,電池過放電防止機能

用途	戸建・集合住宅、家庭用太陽光発電の竣工検査・保守点検に。	付属品	・スイッチ付きリードセット×1 ・携帯用ケース×1 ・取扱説明書×1
接地抵抗計と絶縁抵抗計が一体化！			
小型・軽量ボディ			
見やすいすっきりスケール			
コンクリート上1mからの落下に耐える、耐衝撃設計			
薄暗い場所での作業をサポート、光るスケールとプローブ先端部を照らすLEDライト			
スイッチ付リード付属			
JIS認証			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.